

Copper-Bonded Ground Rod, Pointed

Power Utilities



CARATTERISTICHE

99.9% pure electrolytic copper coating

Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving

Copper coating will not crack when bent or tear when driven

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation

SPECIFICHE


Table 1/1

Codice a catalogo	Resistenza alla trazione	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Spessore placcatura	Peso unità	Etichetta UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE