

37-6 Tainer per circuito stampato

CODICE A CATALOGO

37-6B-10-1



La succhieruola per circuito stampato serie 37-6 è ideale per la ritenzione del circuito stampato in applicazioni a basso impatto e vibrazioni.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il berillio, che è noto allo Stato della California come causa del cancro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si monta sul contenitore con rivetti o viti standard

Lunghezza da 50,8 mm (2,0") a 152,4 mm (6,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")

Realizzati in rame al berillio o acciaio inossidabile

Per applicazioni con pareti fredde

Larghezza 5,03 mm (0,198")

Altezza 3,97 mm (0,156")

Disponibile non placcato o con placcatura in argento, ebanolo, rame, oro, nichel, cromato trasparente di zinco o giallo-zinco

Struttura di bloccaggio a molla

Peso 0,37 g/cm (0,033 oz/")

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Fermo PCB

Materiale: Acciaio inossidabile; Rame al berillio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

I tempi e la disponibilità dei prodotti contenenti materiale in rame al berillio sono soggetti alla disponibilità dei materiali e hanno tempi di consegna fino a 18 settimane.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE