

Pannello anteriore, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, non schermato

Pannello anteriore, non schermato, anodizzato anteriore e conduttivo posteriore.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale a larghezza parziale, al, 2,5 mm

Al, anodizzato frontale, conduttivo

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30847-471	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30838-043	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-044	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-045	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-046	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-047	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-124	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-049	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-125	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-051	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-126	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-476	4U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-053	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-127	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-055	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-123	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-128	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-458	2U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-130	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30838-060	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-132	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-480	9U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-459	2U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-067	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-134	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-136	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-462	4U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-484	9U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-460	2U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-081	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-141	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-461	2U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-148	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-463	4U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-466	5U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-102	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-467	5U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30847-464	4U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-162	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-468	5U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-465	4U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-183	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-469	5U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-204	6U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-470	3U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-482	9U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-556	9U	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30847-471	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	14.9mm	RoHS	No
30838-043	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	20mm	RoHS	No
30838-044	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	25mm	RoHS	No
30838-045	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	30.1mm	RoHS	No
30838-046	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	35.2mm	RoHS	No

Codice a catalogo	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30838-047	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	40.3mm	RoHS	No
30838-124	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	20mm	RoHS	No
30838-049	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	50.5mm	RoHS	No
30838-125	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	25mm	RoHS	No
30838-051	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	60.6mm	RoHS	No
30838-126	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	30.1mm	RoHS	No
30847-476	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	395.1mm	20mm	RoHS	No
30838-053	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	70.8mm	RoHS	No
30838-127	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	35.2mm	RoHS	No
30838-055	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	80.9mm	RoHS	No
30838-123	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	426.4mm	RoHS	No
30838-128	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	40.3mm	RoHS	No
30847-458	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	141.9mm		No
30838-130	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	50.5mm	RoHS	No


Codice a catalogo	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30838-060	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	106.3mm	RoHS	No
30838-132	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	60.6mm	RoHS	No
30847-480	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	395.1mm	40.3mm	RoHS	No
30847-459	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	213mm		No
30838-067	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	141.9mm	RoHS	No
30838-134	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	70.8mm	RoHS	No
30838-136	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	80.9mm	RoHS	No
30847-462	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	141.9mm		No
30847-484	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	395.1mm	60.6mm	RoHS	No
30847-460	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	319.7mm		No
30838-081	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	213mm	RoHS	No
30838-141	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	106.3mm	RoHS	No
30847-461	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	426.4mm	RoHS	No
30838-148	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	141.9mm	RoHS	No

Codice a catalogo	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30847-463	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	213mm	RoHS	No
30847-466	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	141.9mm		No
30838-102	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	319.7mm	RoHS	No
30847-467	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	213mm		No
30847-464	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	319.7mm	RoHS	No
30838-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	213mm	RoHS	No
30847-468	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	319.7mm		No
30847-465	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	426.4mm	RoHS	No
30838-183	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	319.7mm	RoHS	No
30847-469	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	426.4mm		No
30838-204	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	426.4mm	RoHS	No
30847-470	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	9.8mm	RoHS	No
30847-482	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	395.1mm	50.5mm	RoHS	No
30847-556	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	395.1mm	426.4mm	RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE