

Barra di giunzione del vassoio del cestello a filo PEMSA



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Maggiore resistenza meccanica della giunzione

Funziona con un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni della passerella

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato


Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Dimensione asola (SS)
WBTSPBAR30 OEG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Dimensione asola (SS)
WBTSPLBAR30 OBG	820703	Nero	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

