

Pannello frontale con profilo a U per unità a innesto per IEL, IET, impugnatura, 3 U



Il pannello frontale con profilo a U può essere schermato con una guarnizione in tessuto. Può essere combinato con IEL e IET o con l'impugnatura di tipo 2 in forma trapezoidale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per impugnatura IEL/IET/trapezoidale tipo 2

Profilato al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

Profilo a U, schermabile con guarnizione EMC in tessuto

Pannello frontale, 3 U, per montaggio frontale

Il processo di produzione provoca la comparsa di varie strutture superficiali tra 4 e 12 CV e tra 14 e 16 CV

Perno di allineamento in acciaio inox inserito

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore per maniglia (piu)

Table 1/3

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Trapezoidale, tipo 2	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapezoidale, tipo 2	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapezoidale, tipo 2	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapezoidale, tipo 2	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Profondità (D)	Schermatura EMC	Altezza (H)
30848-299	Conduttivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (adattabile a posteriori)	128.4mm
20848-228	Conduttivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (adattabile a posteriori)	128.4mm
20848-230	Conduttivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (adattabile a posteriori)	128.4mm
20848-232	Conduttivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (adattabile a posteriori)	128.4mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30848-299	3U	45.38mm		No
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	No


Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	No
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare la guarnizione del profilo EMC separatamente.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE