

Staffa oscillante universale standard



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Compatibile con tubazioni di rinforzo da 1" a 2" per ridurre l'inventario

Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio; Ghisa

Fine: Elettrolitico

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	N.B./N.	A.	B	Certificazioni
-------------------	-----------------	---------	----	---	----------------

CSBSTU0100EG	404385	25	174.6 mm	25 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, FM Approved, Seismic, OSHPD, UL
CSBSTU0125EG	404386	32	187.4 mm	25.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, FM Approved, Seismic, OSHPD, UL
CSBSTU0800EG	404394	200	400.1 mm	50.8 mm	FM Approved, Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, cUL, UL, OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic
CSBSTU0300EG	404390	80	238.1 mm	30.2 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, FM Approved, Seismic, UL, cUL
CSBSTU0200EG	404388	50	206.4 mm	30.2 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, OSHPD, cUL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0400EG	404391	100	269.9 mm	38.1 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, cUL, OSHPD
CSBSTU0600EG	404393	150	346.1 mm	50.8 mm	FM Approved, Seismic, cUL, UL, OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic
CSBSTU0500EG	404392	125	308 mm	38.1 mm	FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, OSHPD, UL
CSBSTU1000EG	404395	250	457.2 mm	50.8 mm	OSHPD, UL, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, cUL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic

CSBSTU0250EG	404389	65	225.4 mm	30.2 mm	UL, cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, FM Approved, Seismic
--------------	--------	----	----------	---------	--

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Se installato con tubo Schedule 10 e Schedule 40, utilizzare NPS Schedule 40 da 1" a 2" come elemento di rinforzo.

Se installato con il tubo KS D 3507 e KS D 3562, utilizzare KS D 3562 da 25A a 32A come elemento di rinforzo.


Carichi UL				
Pezzo numero	Laterale		Longitudinale	
	Tubazione schedule 10/schedule 40	Tubazione KS D 3507/ KS D 3562	Tubazione schedule 10/schedule 40	Tubazione KS D 3507/ KS D 3562
CSBSTU0200	5338 N	N/A	3114 N	N/A
CSBSTU0250	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0300	7117 N	N/A	3114 N	N/A
CSBSTU0400	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0500	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0600	4893 N	N/A	4893 N	N/A
CSBSTU0800	8896 N	8896 N	6094 N	6094 N
CSBSTU1000	8895 N	8895 N	8385 N	8385 N

Carichi secondo FM (Tubi di servizio EN 10255 L, EN10255 M e EN 10255 H)								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Laterale				Longitudinale			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

Carichi secondo FM (muro da 4,8 mm e tubi di servizio EN 10255 H)								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Laterale				Longitudinale			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Carichi UL (elencati per restrizioni)		
Pezzo numero	Tubazione schedula 10	Tubazione schedula 40
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2914 N	N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

