

Pannello frontale del soppalco PMC, non trattato, con schermatura EMC



Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC. Disponibili in diversi trattamenti. Per guarnizione EMC o-ring.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC

Schermatura EMC con o-ring conduttivo

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Tipo di accessorio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20835-598	1	Pannello anteriore	Parte anteriore avvitabile	O-ring	Anodizzato	Conduttivo

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Tipo di accessorio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20835-890	1		Parte anteriore avvitabile			
20835-923	1		Parte anteriore avvitabile		Cromata	Cromata
20835-922	1		Parte anteriore avvitabile		Cromata	Cromata
20835-889	1	Pannello anteriore	Parte anteriore avvitabile	O-ring	Anodizzato	Conduttivo
20835-924	10		Parte anteriore avvitabile		Cromata	Cromata
20835-893	10		Parte anteriore avvitabile		Cromata	Cromata
20835-928	10		Parte anteriore avvitabile		Anodizzato	Conduttivo

Table 2/3

Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Profondità	Fine	Altezza	Materiale
20835-598	No	PMC MEZZANINO, IEEE P1386	2.5mm	Anodizzato	74mm	Alluminio
20835-890	No	PMC MEZZANINO, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-923	Sì	PMC MEZZANINO, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-922	Sì	PMC MEZZANINO, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-889	No	PMC MEZZANINO, IEEE P1386	2.5mm	Anodizzato	74mm	Alluminio
20835-924	Sì	PMC MEZZANINO, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-893	Sì	PMC MEZZANINO, IEEE P1386			74mm	Zinco

Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Profondità	Fine	Altezza	Materiale
20835-928	No	PMC MEZZANINO, IEEE P1386			74mm	Zinco

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza	Spedizione rapida
20835-598	12.7mm	No
20835-890	12.7mm	No
20835-923	12.7mm	No
20835-922	12.7mm	No
20835-889	12.7mm	No
20835-924	12.7mm	No
20835-893	12.7mm	No
20835-928	12.7mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE