

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EB0311	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(12) C13	12	Nero
EB0322	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(20) C13, (2) C19	22	Nero
EB0311-A	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(12) C13	12	Nero
EB0317-A	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(10) C13, (1) C19	11	Nero
EB0322-A	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(30) C13, (6) C19	22	Nero
EB0303	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(6) C19	6	Nero
EB0321	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(20) C13	20	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EB0328	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(24) C13, (6) C19	30	Nero
EB0337	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(36) C13, (6) C19	42	Nero
EB0332	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(30) C13, (6) C19	36	Nero
EB0318-A	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(12) C13, (1) C19	13	Nero
EB0313	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(12) C13	12	Nero
EB0305	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(6) C19	6	Nero

Table 2/6						
Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EB0311	Senza interruttore	No	0	3,7 kVA	Alimentazione anteriore	200 – 240V
EB0322	Senza interruttore	No	0	3,7 kVA	Alimentazione superiore	100 – 240V
EB0311-A	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	0		Alimentazione anteriore	100 – 240V
EB0317-A	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	0		Alimentazione anteriore	100 – 240V
EB0322-A	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	0		Alimentazione anteriore	100 – 240V
EB0303	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentazione anteriore	200 – 240V
EB0321	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentazione superiore	200 – 240V
EB0328	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentazione superiore	200 – 240V
EB0337	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	5 kVA Nord America, 7,4 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	200 – 240V

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EB0332	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	3		Alimentazione superiore	200 – 240V
EB0318-A	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2		Alimentazione anteriore	100 – 240V
EB0313	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentazione anteriore	200 – 240V
EB0305	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6		Alimentazione anteriore	200 – 240V

Table 3/6

Codice a catalogo	Fase	Valore nominale interruzione	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita
EB0311	Monofase	5kAIC	3.68 kVA	230V	No	230VAC
EB0322	Monofase	5kAIC	3.68 kVA	230V	No	230VAC
EB0311-A	Monofase	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	Monofase	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322-A	Monofase	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0321	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0328	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0337	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC
EB0332	Monofase	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC
EB0318-A	Monofase	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0313	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No	230VAC

Codice a catalogo	Fase	Valore nominale interruzione	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita
EB0305	Monofase	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tipo di spina	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di dosaggio	Materiale
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Sì	Nessuno	Acciaio
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sì	Nessuno	Acciaio
EB0311-A	16 A	C20	1U	Sì	Nessuno	
EB0317-A	20 A (16 A) Nord America, 16 A Internazionale	C20	0U	Sì	Nessuno	
EB0322-A	20 A (16 A) Nord America, 16 A Internazionale	C20	0U	Sì	Nessuno	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Nessuno	Acciaio
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Nessuno	Acciaio
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Nessuno	Acciaio
EB0337	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Nessuno	Acciaio
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	No	Nessuno	
EB0318-A	16 A	C20	2U	Sì	Nessuno	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	No	Nessuno	Acciaio
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	No	Nessuno	

Table 5/6

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità nella confezione
EB0311	Verniciato a polvere	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0322	Verniciato a polvere	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322-A						1
EB0303	Verniciato a polvere	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Verniciato a polvere	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0337	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0332						1
EB0318-A						1
EB0313	Verniciato a polvere	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1
EB0305						1

Table 6/6

Codice a catalogo	Lunghezza del cavo di ingresso
EB0311	3m
EB0322	3m
EB0311-A	0m

Codice a catalogo	Lunghezza del cavo di ingresso
EB0317-A	0m
EB0322-A	0m
EB0303	3m
EB0321	3m
EB0328	3m
EB0337	3m
EB0332	3m
EB0318-A	0m
EB0313	3m
EB0305	3m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE