

Morsetto per tubi per impieghi pesanti secondo DIN 3567



CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

Può essere saldato sulla trave a T per formare un elemento scorrevole

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)
DIN021HD	400197	Zincato a caldo	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN021PL	400149	Semplice	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN027HD	400199	Zincato a caldo	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN027PL	400151	Semplice	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN034HD	400201	Zincato a caldo	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)
DIN034PL	400153	Semplice	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN042HD	400203	Zincato a caldo	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN042PL	400155	Semplice	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN048HD	400205	Zincato a caldo	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN048PL	400157	Semplice	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN060HD	400208	Zincato a caldo	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN060PL	400160	Semplice	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN076HD	400210	Zincato a caldo	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN076PL	400162	Semplice	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN089HD	400212	Zincato a caldo	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN089PL	400164	Semplice	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN102HD	400214	Zincato a caldo	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN102PL	400166	Semplice	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN114HD	400216	Zincato a caldo	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN114PL	400168	Semplice	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN140HD	400219	Zincato a caldo	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN140PL	400171	Semplice	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN168HD	400222	Zincato a caldo	168.3 mm	150	18 mm	50 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione del foro (HS)	Larghezza (W)
DIN168PL	400174	Semplice	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN219HD	400225	Zincato a caldo	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN219PL	400177	Semplice	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN273HD	400229	Zincato a caldo	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN273PL	400181	Semplice	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN323HD	400233	Zincato a caldo	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN323PL	400185	Semplice	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN355HD	400234	Zincato a caldo	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN355PL	400186	Semplice	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN406HD	400236	Zincato a caldo	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN406PL	400188	Semplice	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN457HD	400238	Zincato a caldo	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN457PL	400190	Semplice	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN508HD	400239	Zincato a caldo	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN508PL	400191	Semplice	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN610HD	400241	Zincato a caldo	610 mm	600	27 mm	70 mm
DIN610PL	400193	Semplice	610 mm	600	27 mm	70 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	A.
-------------------	-----------------	--------------	----

DIN021HD	400197	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	5 mm	58 mm
DIN027HD	400199	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	8 mm	166 mm
DIN114HD	400216	8 mm	178 mm

DIN114PL	400168	8 mm	178 mm
DIN140HD	400219	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	10 mm	548 mm
DIN457PL	400190	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	10 mm	600 mm
DIN508PL	400191	10 mm	600 mm

DIN610HD	400241	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193	10 mm	710 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

