

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY

Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio

Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Fine:	Elettro galvanizzato
Conforme a.:	SMACNA HVAC-DCS


Codice a catalogo	SLS2L10	SLS2L2	SLS2L3	SLS3L10	SLS3L2	SLS3L3	SLS3L5
Numero articolo	196746	196742	196743	196752	196748	196749	196750
Materiale	Steel Lega di zinco Polypropylen e	Steel Lega di zinco Polypropylen e	Steel Lega di zinco Polypropylen e	Steel Lega di zinco Polypropylen e	Steel Lega di zinco Polypropylen e	Steel Lega di zinco Polypropylen e	Steel Lega di zinco Polypropylen e
Diametro fune metallica	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Lunghezza fune metallica	10m	2m	3m	10m	2m	3m	5m
A.	57 mm	57 mm	57 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm
B	20 mm	20 mm	20 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm
C	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm
Altezza 1 (H1)	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm
Altezza 2 (H2)	43.5mm	43.5mm	43.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm
Dimensione filettatura (TS)	M8	M8	M8	M12	M12	M12	M12
Larghezza (W)	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dimensione del foro (HS)	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm
Dimensione asola (SS)	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm
Spessore (T)	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max
Carico statico	270N	270N	270N	670N	670N	670N	670N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il dispositivo di bloccaggio da 2mm e' compatibile con i profili C Tipo E0, E0L.

Il dispositivo di bloccaggio da 3mm e' compatibile con i profili C Tipo E1, E2, E2L, E3, E4 E5; profili Strut Tipo C asolati, Tipo A asolati, Tipo AS forati, Tipo CC asolato, Tipo AA asolato.

Il carico totale per cavo in un trapezio multilivello non deve eccedere il carico statico ammissibile.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

