

# Braccio oscillante laterale Quick Grip Jr



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Funziona con tubi di rinforzo da 25 mm e 32 mm, riducendo il magazzino

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato

**Materiale:** Acciaio


Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | N.B./N. | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|
| CSBQIKCL0100EG    | 404373          | 25      | 130.2 mm    | 65.3 mm       |
| CSBQIKCL0150EG    | 404375          | 40      | 142.9 mm    | 80.2 mm       |

| Codice a catalogo | Numero articolo | N.B./N. | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|
| CSBQIKCL0125EG    | 404374          | 32      | 136.5 mm    | 74.4 mm       |
| CSBQIKCL0200EG    | 404376          | 50      | 161.9 mm    | 92.3 mm       |

| Carichi UL (elencati per restrizioni) |                           |                             |                             |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pezzo numero                          | Schedula tubo di servizio | Laterale                    |                             |
|                                       |                           | 25 mm Tubazione di rinforzo | 32 mm Tubazione di rinforzo |
| CSBQIKCL0100EG                        | EN 10255 L                | N/A                         | N/A                         |
|                                       | EN 10255 M                | 2910 N                      | 2910 N                      |
|                                       | EN 10255 H                | 2910 N                      | 2910 N                      |
| CSBQIKCL0125EG                        | EN 10255 L                | 2910 N                      | 2400 N                      |
|                                       | EN 10255 M                | 2910 N                      | 2400 N                      |
|                                       | EN 10255 H                | 2910 N                      | 2400 N                      |
| CSBQIKCL0150EG                        | EN 10255 L                | 3330 N                      | 2910 N                      |
|                                       | EN 10255 M                | 3330 N                      | 2910 N                      |
|                                       | EN 10255 H                | 3330 N                      | 2910 N                      |
| CSBQIKCL0200EG                        | EN 10255 L                | 3330 N                      | 2400 N                      |
|                                       | EN 10255 M                | 3330 N                      | 2400 N                      |
|                                       | EN 10255 H                | 3330 N                      | 2400 N                      |

| Carichi secondo FM |                            |                                                               |          |          |          |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Pezzo numero       | Schedula tubo di servizio  | Laterale                                                      |          |          |          |
|                    |                            | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |          |          |          |
|                    |                            | 30°- 44°                                                      | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBQIKCL0100EG     | EN10255 L (Parete leggera) | 1290 N                                                        | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                    | EN10255 M (10)             | 665 N                                                         | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                    | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                        | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0125EG     | EN10255 L (Parete leggera) | 1290 N                                                        | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                    | EN10255 M (10)             | 665 N                                                         | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                    | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                        | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0150EG     | EN10255 L (Parete leggera) | 1290 N                                                        | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                    | EN10255 M (10)             | 665 N                                                         | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                    | EN10255 H (40)             | 2115 N                                                        | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0200EG     | EN10255 L (Parete leggera) | 1735 N                                                        | 2445 N   | 2980 N   | 3335 N   |
|                    | EN10255 M (10)             | 1555 N                                                        | 2225 N   | 2760 N   | 3070 N   |
|                    | EN10255 H (40)             | 2180 N                                                        | 3070 N   | 3780 N   | 4225 N   |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

