

Gancio per ponte trapezoidale TBHK



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Richiede bullone e dado a croce separati

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	A.	B	C
TBHK	597581	Acciaio	Elettro galvanizzato	97 mm	91.5 mm	25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione foro 2 (HS2)	Dimensione del foro 3 (HS3)
TBHK	597581	2.5 mm	10.5 mm	5 mm	10 1/2mm

Spessore del soffitto	Carico statico F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

