


Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7035

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

20118-791



Il ripiano per apparecchiature Schroff da 19" con una capacità di 10 kg consente ai rack manager di assimilare le apparecchiature critiche all'interno dell'armadietto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Profondità regolabile in incrementi di griglia di 25 mm, sporgenza in avanti min. 26 mm

Altezza di installazione 2 U

Capacità di carico statico di 15 kg

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza: 430mm

Profondità: 400mm

Quantità imballaggio: 1

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Tipo di prodotto: Scaffale

Tipo: Ripiano attrezzatura

Net Weight: 2.34kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE