

Ripiano per apparecchiature da 19", RAL 7021, 2 U

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

20118-795



Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Altezza di installazione 2 U

Capacità di carico 15 kg

Profondità regolabile in incrementi di 25 mm, sporgenza anteriore min. 91 mm, max. 191 mm

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza: 430mm

Profondità: 450mm

Quantità imballaggio: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Tipo di prodotto: Vassoio per cavi

Tipo: Ripiano attrezzatura

Gross Weight: 3kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE