

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH

Data Solutions

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso



CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione intelligente Enlogic EN2xxx monitorano la potenza in ingresso dell'intera PDU e offrono la commutazione remota di singole uscite, forniscono il monitoraggio del livello dell'unità di fatturazione

Display dati ad alta visibilità e display grafico interattivo

Misurare i carichi degli interruttori automatici su alimentazioni ridondanti per evitare tempi di inattività accidentali

Consente il bilanciamento intelligente del carico per l'efficienza energetica e il massimo utilizzo della capacità

Interfaccia Gigabit Ethernet ed Ethernet ridondante (10/100)

Soluzione di ridondanza di alimentazione c.c. iPDU per un massimo di 64 PDU

Controller Hot-Swap senza utensili

Tensione di ingresso 230 V CA, monofase

Uscite C13, C19

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore
EN2326	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN2316-A	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(12) C13, (4) C19	16	Nero
EN2317	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(12) C13, (4) C19	16	Nero
EN2325	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(20) C13, (4) C19	24	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore
EN2329	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(24) C13, (8) C19	32	Nero
EN2350	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Nero
EN2380	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(16) bloccaggio C13/C15, (16) bloccaggio C13/C15/C19/C21	32	Nero
EN2337	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(38) C13, (6) C19	44	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità di interruttori automatici	Potenza nominale	Lunghezza del cavo di input	Posizione del cavo di ingresso
EN2326	Nessun interruttore automatico	Sì	0	3,7 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2316-A	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	0			Alimentazione anteriore
EN2317	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	0			Alimentazione superiore
EN2325	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2329	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2350	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2380	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2337	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	2			Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Potenza massima in ingresso	Tensione nominale	Interruttore on/off incluso	Tensione di uscita
-------------------	----------------------	------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------

EN2326	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3,68 kVA			200 – 240VAC
EN2325	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio ridotto)	Tipo di spina	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di misurazione	Materiale
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sì	Ingresso	Acciaio
EN2316-A	20 A (16 A) Nord America, 16A Internazionale	C20	0U	Sì	Ingresso	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	

Table 5/6

Codice a catalogo	Fine	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità imballaggio
EN2326	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2316-A						1
EN2317						1
EN2325	Verniciato a polvere	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Verniciato a polvere	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2350	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	75mm		1
EN2337						1

Table 6/6

Codice a catalogo	Valore nominale di interruzione
EN2326	5kAIC
EN2316-A	5kAIC
EN2317	5kAIC
EN2325	5kAIC
EN2329	5kAIC
EN2350	5kAIC
EN2380	5kAIC
EN2337	5kAIC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE