

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN5403	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(30) C13, (6) C19	36	Nero
EN5325	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN5329	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13, (8) C19	32	Nero
EN5337	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(38) C13, (6) C19	44	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Corrente nominale	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso
EN5403	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	0			Alimentazione superiore
EN5325	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2		7,4 kVA	Alimentazione superiore
EN5329	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2		7,4 kVA	Alimentazione superiore
EN5337	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	32A		Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Valore nominale interruzione	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso
EN5403	400V	Trifase WYE	5kAIC	11.0 kVA		
EN5325	200 – 240V	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No
EN5329	200 – 240V	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	No
EN5337	200 – 240V	Monofase	5kAIC	7.44 kVA		

Table 4/6

Codice a catalogo	Tensione di uscita	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tipo di spina	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di dosaggio
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	No	Uscita
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita

Table 5/6

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
-------------------	-----------	----------	---------	-----------	------------	------

EN5403						
EN5325	Acciaio	Verniciato a polvere	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Acciaio	Verniciato a polvere	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Lunghezza del cavo di ingresso
EN5403	1	
EN5325	1	3m
EN5329	1	3m
EN5337	1	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE