

Shunt di potenza intrecciato PBC

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ideale per collegamenti trasformatore-blindosbarra

Le estremità solide possono essere forate per adattarsi ai progetti specifici del cliente

Connessione elettrica super flessibile e buona resistenza alle vibrazioni

SPECIFICHE

Diametro del filo: 0.15mm

Materiale: Rame

Fine: Stagnato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Sezione trasversale	ΔT 30 K.	ΔT 50 K.	Lunghezza (L)	A.
PBC1000X450	564900	1000mm ²	1651A	2188A	450mm	105mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Sezione trasversale	ΔT 30 K.	ΔT 50 K.	Lunghezza (L)	A.
PBC100X250	564000	100mm ²	349A	462A	250mm	35mm
PBC100X500	564050	100mm ²	349A	462A	500mm	35mm
PBC1200X500	564030	1200mm ²	1982A	2626A	500mm	125mm
PBC120X250	564010	120mm ²	385A	511A	250mm	35mm
PBC1500X800	564910	1500mm ²	2300A	3048A	800mm	125mm
PBC150X250	564100	150mm ²	440A	583A	250mm	55mm
PBC150X500	564150	150mm ²	440A	583A	500mm	55mm
PBC200X250	564200	200mm ²	550A	729A	250mm	55mm
PBC200X500	564250	200mm ²	550A	729A	500mm	55mm
PBC250X300	564300	250mm ²	651A	863A	300mm	85mm
PBC300X400	564400	300mm ²	716A	948A	400mm	85mm
PBC400X400	564500	400mm ²	853A	1131A	400mm	85mm
PBC500X400	564600	500mm ²	917A	1216A	400mm	105mm
PBC600X450	564700	600mm ²	1101A	1459A	450mm	105mm
PBC800X450	564800	800mm ²	1376A	1823A	450mm	105mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Coefficiente di corrente a 2 bar
PBC1000X450	564900	100mm	16mm	1.6

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Coefficiente di corrente a 2 bar
PBC100X250	564000	40mm	7mm	1.72
PBC100X500	564050	40mm	7mm	1.72
PBC1200X500	564030	120mm	17.5mm	1.6
PBC120X250	564010	40mm	7.5mm	1.72
PBC1500X800	564910	150mm	17.5mm	1.32
PBC150X250	564100	50mm	8mm	1.72
PBC150X500	564150	50mm	8mm	1.72
PBC200X250	564200	50mm	9mm	1.72
PBC200X500	564250	50mm	9mm	1.72
PBC250X300	564300	50mm	10.5mm	1.72
PBC300X400	564400	60mm	11mm	1.65
PBC400X400	564500	80mm	11mm	1.6
PBC500X400	564600	100mm	11mm	1.65
PBC600X450	564700	100mm	13mm	1.6
PBC800X450	564800	100mm	14mm	1.6

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Se usato in parallelo, è necessario che le due derivazioni siano installate con una distanza minima uguale allo spessore della derivazione, per permettere il raffreddamento dell'aria.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE