

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-350

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio

L'accessibilità dei tunnel permette un collegamento facile dei cavi

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Copertura trasparente regolabile

Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro

Conforme a RoHS

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Codice a catalogo	SBTT-350
Numero articolo	561143
Materiale	Rame Termoplastica
Fine	Stagnato
Corrente nominale massima, IEC	500A
Corrente nominale massima, UL/CSA	310A
Corrente di resistenza a breve termine (ICW) 1 sec.	22.2kA
Corrente di cortocircuito di picco (IPK)	43kA
Corrente nominale di cortocircuito (SCCR)	100kA
Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	1000 1500
Tensione di esercizio massima, UL (Vin)	1000
Numero di connessioni tunnel	2
Collegamento a tunnel dimensioni del filo intrecciato compatto	(2) 35 – 185 mm ²
Dimensione filo di collegamento tunnel - ghiera	(2) 35 – 150 mm ²
Dimensione filo di collegamento tunnel	(2) #2 – 350 kcmil
Profondità (D)	66mm
Altezza (H)	205.7mm
Larghezza (W)	52.3mm
A.	108mm
Peso unità	0.33kg
Dettagli della certificazione	UL® 1059
Grado di infiammabilità	UL® 94V-1
Conforme a.	IEC® 60947-7-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I collegamenti dei terminali di alimentazione sono intercambiabili e possono essere usati come connessioni sul lato linea o sul lato di carico.

Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione										
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C										
Temperatura ambiente (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficiente di declassamento (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47
*ambiente intorno ai blocchi terminali all'interno della recinzione										



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE