

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

CARATTERISTICHE

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN2402	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(18) C13, (6) C19	24	Nero
EN2450	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2403	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(30) C13, (6) C19	36	Nero
EN2808	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(12) C13, (12) C19	24	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN2810	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13, (12) C19	36	Nero
EN2850	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero
EN2852	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2880	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(21) Bloccaggio C13/C15, (21) Bloccaggio C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2950	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2980	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(18) Bloccaggio C13/C15, (18) Bloccaggio C13/C15/C19/C21	36	Nero
EN2812	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(36) C13, (12) C19	48	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EN2402	Senza interruttore	Sì	0	11.0 kVA	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2450	Senza interruttore	Sì	0	11,5 kVA Nord America, 11,0 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2403	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	0		Alimentazione superiore	400V
EN2808	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	22.0 kVA	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2810	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	22.0 kVA	Alimentazione superiore	380 – 415V

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EN2850	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2852	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2880	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2950	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	12	34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2980	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	12	34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA Internazionale	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2812	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6		Alimentazione superiore	400V

Table 3/6

Codice a catalogo	Fase	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita	Tipo di spina
EN2402	3 PH	11.0 kVA	415V	Sì	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2450	3 PH	11.5 / 11.0 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN2403	Trifase WYE	11.0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2808	3 PH	22.0 kVA	415V	Sì	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2810	3 PH	22.0 kVA	415V	Sì	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2850	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2852	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6

Codice a catalogo	Fase	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita	Tipo di spina
EN2880	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2950	3 PH	34.6 / 43.5 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2980	3 PH	34.6 / 43.5 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2812	Trifase WYE	22.0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di dosaggio	Materiale	Finitura
EN2402	16 A	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2450	20 A (16 A) Nord America, 16 A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2403	16 A	0U	No	Ingresso		
EN2808	32 A	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2810	32 A	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2850	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2852	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2880	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2950	60 A (48 A) Nord America, 63 A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di dosaggio	Materiale	Finitura
EN2980	60 A (48 A) Nord America, 63 A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2812	32 A	0U	No	Ingresso		

Table 5/6

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità nella confezione	Lunghezza del cavo di ingresso
EN2402	1750mm	52mm	53mm	7.62kg	1	3m
EN2450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN2403					1	
EN2808	1750mm	52mm	53mm	9.81kg	1	3m
EN2810	1750mm	85mm	53mm	10.92kg	1	3m
EN2850	1780mm	56mm	75mm	13kg	1	1.8m
EN2852	1780mm	56mm	75mm	11.22kg	1	1.8m
EN2880	1780mm	56mm	75mm	11.32kg	1	1.8m
EN2950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN2980	1826mm	56mm	75mm	14.23kg	1	1.8m
EN2812					1	

Table 6/6

Codice a catalogo	Valore nominale interruzione
EN2402	

Codice a catalogo	Valore nominale interruzione
EN2450	
EN2403	5kAIC
EN2808	
EN2810	
EN2850	
EN2852	
EN2880	
EN2950	
EN2980	
EN2812	5kAIC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE