

# Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

## Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



### CARATTERISTICHE

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

### SPECIFICHE

Table 1/6

| Codice a catalogo | Famiglia di prodotti | Tipo             | Tipo di prodotto | Tipo di presa     | Quantità di prese | Colore |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| EN5403            | Enlogic              | PDU intelligente | Multipresa       | (30) C13, (6) C19 | 36                | Nero   |
| EN5325            | Enlogic              | PDU intelligente | Multipresa       | (20) C13, (4) C19 | 24                | Nero   |
| EN5329            | Enlogic              | PDU intelligente | Multipresa       | (24) C13, (8) C19 | 32                | Nero   |
| EN5337            | Enlogic              | PDU intelligente | Multipresa       | (38) C13, (6) C19 | 44                | Nero   |

Table 2/6

| Codice a catalogo | Interruttore automatico | Prese commutate | Quantità dell'interruttore automatico | Corrente nominale | Potenza nominale | Posizione del cavo di ingresso |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| EN5403            | 16 A, a 1 polo, Hy-Mag  | No              | 0                                     |                   |                  | Alimentazione superiore        |
| EN5325            | 16 A, a 1 polo, Hy-Mag  | No              | 2                                     |                   | 7,4 kVA          | Alimentazione superiore        |
| EN5329            | 16 A, a 1 polo, Hy-Mag  | No              | 2                                     |                   | 7,4 kVA          | Alimentazione superiore        |
| EN5337            | 16 A, a 1 polo, Hy-Mag  | No              | 2                                     | 32A               |                  | Alimentazione superiore        |

Table 3/6

| Codice a catalogo | Tensione di ingresso | Fase        | Valore nominale interruzione | Potenza di ingresso massima | Tensione nominale | Interruttore On/Off incluso |
|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EN5403            | 400V                 | Trifase WYE | 5kAIC                        | 11.0 kVA                    |                   |                             |
| EN5325            | 200 – 240V           | Monofase    | 5kAIC                        | 7.44 kVA                    | 230V              | No                          |
| EN5329            | 200 – 240V           | Monofase    | 5kAIC                        | 7.44 kVA                    | 230V              | No                          |
| EN5337            | 200 – 240V           | Monofase    | 5kAIC                        | 7.44 kVA                    |                   |                             |

Table 4/6

| Codice a catalogo | Tensione di uscita | Amperaggio (amperaggio declassato) | Tipo di spina          | Unità rack | Cavo di ingresso rimovibile | Tipo di dosaggio |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| EN5403            | 200 – 240VAC       | 32 A                               | IEC 60309 516P6 (IP44) | 0U         | No                          | Uscita           |
| EN5325            | 230VAC             | 32 A                               | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | No                          | Uscita           |
| EN5329            | 230VAC             | 32 A                               | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | No                          | Uscita           |
| EN5337            | 200 – 240VAC       | 32 A                               | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | No                          | Uscita           |

Table 5/6

| Codice a catalogo | Materiale | Finitura | Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
|-------------------|-----------|----------|---------|-----------|------------|------|
|-------------------|-----------|----------|---------|-----------|------------|------|

|        |         |                      |        |      |      |        |
|--------|---------|----------------------|--------|------|------|--------|
| EN5403 |         |                      |        |      |      |        |
| EN5325 | Acciaio | Verniciato a polvere | 1780mm | 52mm | 53mm | 8.82kg |
| EN5329 | Acciaio | Verniciato a polvere | 1780mm | 52mm | 53mm | 8.52kg |
| EN5337 |         |                      |        |      |      |        |

Table 6/6

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Lunghezza del cavo di ingresso |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| EN5403            | 1                         |                                |
| EN5325            | 1                         | 3m                             |
| EN5329            | 1                         | 3m                             |
| EN5337            | 1                         |                                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**