


Terminale pneumatico, filettatura metrica



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei

Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Peso unità
LPAAR0515	710020	Alluminio	M16	15.88 mm	0.5 m	0.27 kg
LPCAR1010	711100	Rame	M10	11.11 mm	1 m	1.1 kg
LPCAR0510	711080	Rame	M10	11.11 mm	0.5 m	0.48 kg
LPCAR0515	711090	Rame	M16	15 mm	0.5 m	0.73 kg


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Peso unità
LPAAR1015	711070	Alluminio	M16	15.88 mm	1 m	0.53 kg
LPCAR1515		Rame	M16	15 mm	1.5 m	2.32 kg
LPCAR1015	711110	Rame	M16	15 mm	1 m	1.52 kg
LPCAR0615		Rame	M16	15 mm	0.6 m	0.89 kg
LPCAR2015	711010	Rame	M16	15 mm	2 m	3.1 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.	Certificazioni
LPAAR0515	710020		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1010	711100	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0510	711080	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0515	711090	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1015	711070		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1515		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR1015	711110	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0615		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR2015	711010	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Multiple Point Terminal, Metric Thread (CMP163) can be used on the top of tapered Air Terminals (M16 Thread Size parts, that are made of copper).



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE