

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

CARATTERISTICHE

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN5402	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(18) C13, (6) C19	24	Nero
EN5808	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(12) C13, (12) C19	24	Nero
EN5810	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13, (12) C19	36	Nero
EN5850	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN5812	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(36) C13, (12) C19	48	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Prese commutate	Interruttore automatico	Potenza nominale	Quantità dell'interruttore automatico	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EN5402	No	Senza interruttore	11.0 kVA	0	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN5808	No	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN5810	No	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN5850	No	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	6	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN5812	No	16 A, a 1 polo, Hy-Mag		6	Alimentazione superiore	400V

Table 3/6

Codice a catalogo	Fase	Valore nominale interruzione	Tensione nominale	Potenza di ingresso massima	Interruttore On/Off incluso	Amperaggio (amperaggio declassato)
EN5402	3 PH		415V	11.0 kVA	No	16 A
EN5808	3 PH		415V	22.0 kVA	No	32 A
EN5810	3 PH		415V	22.0 kVA	No	32 A
EN5850	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	No	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale
EN5812	Trifase WYE	5kAIC		22.0 kVA		32 A

Table 4/6

Codice a catalogo	Tensione di uscita	Unità rack	Tipo di spina	Tipo di dosaggio	Cavo di ingresso rimovibile	Materiale
-------------------	--------------------	------------	---------------	------------------	-----------------------------	-----------

EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Uscita	No	Acciaio
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uscita	Sì	Acciaio
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uscita	No	Acciaio
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Uscita	No	Acciaio
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uscita	No	

Table 5/6

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità nella confezione
EN5402	Verniciato a polvere	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Verniciato a polvere	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Verniciato a polvere	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5850	Verniciato a polvere	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1
EN5812						1

Table 6/6

Codice a catalogo	Lunghezza del cavo di ingresso
EN5402	3m
EN5808	3m
EN5810	3m
EN5850	1.8m
EN5812	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE