


Connettore per cavo bi-metallico, montaggio a parete



CARATTERISTICHE

Viene utilizzato per effettuare connessioni tra i cavi in rame e in alluminio in un tratto dritto

SPECIFICHE



Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione conduttore	Dimensione filettatura (TS)	Profondità (D)	Altezza (H)
BIM900	711500	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	8 mm pieno	M6	19mm	19 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unità	Conforme a.
BIM900	711500	76 mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE