

Asta di messa a terra con collegamento in rame, appuntita



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%

I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento

Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento

Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467

La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata

Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione

Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio legato al rame

Resistenza alla trazione: 552 MPa Min

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Lunghezza (L)	Spessore placcatura	Peso unità
613840		3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg
613850		3/8"	9 mm	1.5m	254µm	0.73 kg
613860		3/8"	9 mm	1.8m	254µm	0.9 kg
613870		3/8"	9 mm	2.1m	254µm	1.08 kg
613880		3/8"	9 mm	2.4m	254µm	1.23 kg
611300	611300	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg
611303		1/2"	12.8 mm	3m	330µm	3.35 kg
611330		1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm	0.98 kg
6113330		1/2"	12.8 mm	1m	254µm	1 kg
611340		1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm	1.26 kg
611350		1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm	1.57 kg
611353		1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm	1.67 kg
611360		1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg
611370		1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm	2.11 kg
611380		1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.51 kg
615800		5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.85 kg
615803		5/8"	14.2 mm	3m	330µm	3.83 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Lunghezza (L)	Spessore placcatura	Peso unità
615812		5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm	4.54 kg
615815		5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm	5.78 kg
615830		5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm	1.13 kg
6158330		5/8"	14.2 mm	1m	254µm	1.24 kg
615840		5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg
615843		5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm	1.54 kg
615850		5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm	1.92 kg
615853		5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm	2.04 kg
615860		5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.3 kg
615863		5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm	2.45 kg
6158660		5/8"	14.2 mm	2m	254µm	2.48 kg
615870		5/8"	14.2 mm	2.1m	254µm	2.6 kg
615880	615880	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.07 kg
615883		5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg
613400	613400	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg
613403		3/4"	17.3 mm	3m	330µm	5.63 kg
613412		3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm	6.77 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Lunghezza (L)	Spessore placcatura	Peso unità
613415		3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm	8.39 kg
613440		3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm	2.55 kg
613450		3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm	2.81 kg
613460		3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm	3.4 kg
613470		3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm	3.83 kg
613480	613480	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm	4.56 kg
613483		3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm	4.54 kg
614400		1"	23.2 mm	3m	254µm	10 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Etichetta UPC	Conforme a.	Certificazioni
613840		No		
613850		No		
613860		No		
613870		No		
613880		No		
611300	611300	No	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303		No	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		No		

Codice a catalogo	Numero articolo	Etichetta UPC	Conforme a.	Certificazioni
6113330		No	IEC® EN 62561-2	
611340		No		
611350		No		
611353		No		
611360		No		
611370		No	IEC® EN 62561-2	
611380		No	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830		No	IEC® EN 62561-2	
6158330		No	IEC® EN 62561-2	
615840		No	IEC® EN 62561-2	
615843		No	IEC® EN 62561-2	
615850		No	IEC® EN 62561-2	
615853		No	IEC® EN 62561-2	
615860		No	IEC® EN 62561-2	

Codice a catalogo	Numero articolo	Etichetta UPC	Conforme a.	Certificazioni
615863		No	IEC® EN 62561-2	
6158660		No	IEC® EN 62561-2	
615870		No		
615880	615880	No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
613400	613400	No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL
613403		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440		No	IEC® EN 62561-2	
613450		No	IEC® EN 62561-2	
613460		No	IEC® EN 62561-2	
613470		No	IEC® EN 62561-2	
613480	613480	No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483		No	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400		No	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le barre filettate possono essere certificate UL® 467, solo se sono lunghe almeno 8" (2,44 m).

IEC® EN 62561-2 sostituisce EN 50164-2.

Lunghezze ulteriori disponibili.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE