



Ponte di messa a terra DB, un perno, acciaio rotondo solido, angolo 90°



I ponti di messa a terra sono assemblaggi composti da un punto di contatto con la terra conduttivo ad alta qualità (terminale di connessione) e vari tipi di conduttori. Il processo di connessione esotermica nVent ERICO Cadweld è utilizzato per combinarli insieme, formando un assemblaggio di lunga durata e altamente resistente alla corrosione.

SCHEMI



CARATTERISTICHE

Design di lunga durata

Bassa resistenza e impedenza del terreno

Conduttività elettrica superiore e resistenza alla corrosione

Robusto ed affidabile dal punto di vista elettrico e meccanico

Installazione facile

SPECIFICHE

Tipo di punto di contatto con la terra: DB, un perno

Tipo di conduttore: Acciaio tondo pieno, angolo di 90°

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Tipo	Dimensioni del conduttore	Lunghezza (L)	Diametro (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)
-------------------	-----------	------	---------------------------	---------------	--------------	-----------------------------------

DB10K16P050H	Copper, Acciaio	DBKP	Diametro 16 mm Pieno	500mm	50 mm	M10
DB10K16P050H G	Copper, Acciaio	DBKP	Diametro 16 mm Pieno	500mm	50 mm	M10
DB12K16P050H	Copper, Acciaio	DBKP	Diametro 16 mm Pieno	500mm	50 mm	M12
DB12K16P050H G	Copper, Acciaio	DBKP	Diametro 16 mm Pieno	500mm	50 mm	M12
DB16K16P050H	Copper, Acciaio	DBKP	Diametro 16 mm Pieno	500mm	50 mm	M16

Table 2/2


Codice a catalogo	Angolo (a)	Tipo di armatura	Viteria in dotazione	Applicazione ponte di massa	È conforme a
DB10K16P050H	90 °	Saldatura ad arco su tondino spiralato	Sì	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB10K16P050HG	90 °	Saldatura ad arco su tondino spiralato	Sì	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB12K16P050H	90 °	Saldatura ad arco su tondino spiralato	Sì	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB12K16P050HG	90 °	Saldatura ad arco su tondino spiralato	Sì	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB16K16P050H	90 °	Saldatura ad arco su tondino spiralato	Sì	Galleria	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Includere (1) bullone in ottone, (1) rondella in ottone, (1) cappuccio in plastica e (1) etichetta di protezione.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Dimensioni delle filettature	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Tipo di conduttore	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Dimensioni conduttore	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Imballaggio	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE