

# Disco recettore laterale



## **CARATTERISTICHE**

Recettori di collegamento contro i fulmini sostituibili sul campo

Resistente agli eventi atmosferici

Le prestazioni soddisfano lo standard IEC® 61400-24

Prestazioni del recettore di livello superiore in termini di durata


Aumento della temperatura inferiore a 12 °C (54 °F) dopo una scarica di 225 kA


Installazione semplice e integrata

## **SPECIFICHE**

Table 1/1				
Codice a catalogo	Materiale	Altezza (H)	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)
WT2SR25	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)	34 mm	50 mm	1/2" UNC

#### **SCHEMI**





#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

## Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

## Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE