

Modulo di ricambio PVT1



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Modulo di ricambio per PVT1 dispositivi di protezione contro le sovratensioni fotovoltaici

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tensione operativa continua massima (Ucpv)	Corrente di scarica nominale (in), IEC	Corrente di scarica totale (ltotale)	Livello di protezione tensione (su)	Tempo di risposta	Corrente nominale di cortocircuito (Isccl)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Codice a catalogo	Tensione d'esercizio continua massima (V _{pvc})	Grado di protezione tensione (VPR)	Corrente di scarica nominale (in), UL	Corrente nominale di cortocircuito (SCCR)
PVT1750M	750 V CC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 V CC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 V CC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 V CC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE