

Treccia per messa a terra e collegamenti CPI, acciaio inossidabile



Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L'intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l'industria alimentare e delle bibite, l'edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico.

nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell'acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per la loro resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti, le trecce CPI sono ideali per le applicazioni all'aperto

Ottimi per giunti a espansione dove il movimento costante richiede una soluzione flessibile e duratura

Subito pronto all'uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura

Veloce e facile da installare

Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione

Non si arrugginiscono o scoloriscono, pertanto non si avrà uno sbiadimento o cambiamento dell'aspetto

Contatto elettrico eccellente

Non sono necessari capicorda o terminali aggiuntivi

Materiale non magnetico

Consigliato dalle direttive EMC/EMI

Funziona nella categoria di classe CS (molto alta) conformemente a ISO® 12944-2

Conforme ad EAC

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio inossidabile 316L (EN 1.4404)

Dettagli della certificazione: UL® 467

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Sezione trasversale	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	A
CPI16-150-8	554277	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	16mm ²	150mm	8.5 mm	17.5 mm
CPI16-200-8	554278	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	16mm ²	200mm	8.5 mm	17.5 mm
CPI16-250-8	554279	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	16mm ²	250mm	8.5 mm	17.5 mm
CPI16-300-8	554280	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	16mm ²	300mm	8.5 mm	17.5 mm
CPI16-400-8	554282	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	16mm ²	400mm	8.5 mm	17.5 mm
CPI25-150-10	554299	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	25mm ²	150mm	10.5 mm	26.5 mm
CPI25-200-10	554300	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	25mm ²	200mm	10.5 mm	26.5 mm
CPI35-150-12	554321	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	35mm ²	150mm	13 mm	26.5 mm
CPI25-250-10	554301	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	25mm ²	250mm	10.5 mm	26.5 mm
CPI16-600-8	554286	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	16mm ²	600mm	8.5 mm	17.5 mm
CPI25-300-10	554302	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	25mm ²	300mm	10.5 mm	26.5 mm
CPI35-200-12	554322	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	35mm ²	200mm	13 mm	26.5 mm
CPI35-250-12	554323	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	35mm ²	250mm	13 mm	26.5 mm
CPI25-400-10	554304	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	25mm ²	400mm	10.5 mm	26.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Sezione trasversale	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	A
CPI35-300-12	554324	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	35mm ²	300mm	13 mm	26.5 mm
CPI50-150-12	554343	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	50mm ²	150mm	13 mm	30 mm
CPI50-200-12	554344	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	50mm ²	200mm	13 mm	30 mm
CPI25-600-10	554308	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	25mm ²	600mm	10.5 mm	26.5 mm
CPI35-400-12	554326	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	35mm ²	400mm	13 mm	26.5 mm
CPI70-150-12	554365	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	150mm	13 mm	30 mm
CPI50-250-12	554345	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	50mm ²	250mm	13 mm	30 mm
CPI35-600-12	554330	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	35mm ²	600mm	13 mm	26.5 mm
CPI50-300-12	554346	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	50mm ²	300mm	13 mm	30 mm
CPI70-200-12	554366	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	200mm	13 mm	30 mm
CPI70-250-12	554367	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	250mm	13 mm	30 mm
CPI50-400-12	554348	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	50mm ²	400mm	13 mm	30 mm
CPI50-600-12	554352	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	50mm ²	600mm	13 mm	30 mm
CPI70-300-12	554368	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	300mm	13 mm	30 mm
CPI70-1100-12	554384	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	1100mm	13 mm	30 mm
CPI70-400-12	554370	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	400mm	13 mm	30 mm
CPI70-600-12	554374	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	600mm	13 mm	30 mm
CPI70-800-12	554378	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	70mm ²	800mm	13 mm	30 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	D	Peso unitario	Certificazioni
CPI16-150-8	554277	20 mm	10 mm	3 mm	0.03 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, CE, ERIFLEX CPI, ABS
CPI16-200-8	554278	20 mm	10 mm	3 mm	0.04 kg	ABS, cUL, RoHS, CE, ERIFLEX CPI, UL, Bureau Veritas
CPI16-250-8	554279	20 mm	10 mm	3 mm	0.04 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, ABS, CE, ERIFLEX CPI, RoHS
CPI16-300-8	554280	20 mm	10 mm	3 mm	0.05 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, CE, ERIFLEX CPI, ABS
CPI16-400-8	554282	20 mm	10 mm	3 mm	0.06 kg	ABS, cUL, RoHS, CE, ERIFLEX CPI, UL, Bureau Veritas
CPI25-150-10	554299	30 mm	15 mm	3.5 mm	0.06 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, CE, ERIFLEX CPI, ABS
CPI25-200-10	554300	30 mm	15 mm	3.5 mm	0.07 kg	ABS, cUL, RoHS, CE, ERIFLEX CPI, UL, Bureau Veritas
CPI35-150-12	554321	30 mm	15 mm	4 mm	0.07 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, CE, ERIFLEX CPI, ABS
CPI25-250-10	554301	30 mm	15 mm	3.5 mm	0.08 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, ABS, CE, ERIFLEX CPI, RoHS

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	D	Peso unitario	Certificazioni
CPI16-600-8	554286	20 mm	10 mm	3 mm	0.09 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, ABS, CE, ERIFLEX CPI, RoHS
CPI25-300-10	554302	30 mm	15 mm	3.5 mm	0.09 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, CE, ERIFLEX CPI, ABS
CPI35-200-12	554322	30 mm	15 mm	4 mm	0.09 kg	ABS, cUL, RoHS, UL, Bureau Veritas
CPI35-250-12	554323	30 mm	15 mm	4 mm	0.1 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, ABS, RoHS
CPI25-400-10	554304	30 mm	15 mm	3.5 mm	0.11 kg	ABS, cUL, RoHS, CE, ERIFLEX CPI, UL, Bureau Veritas
CPI35-300-12	554324	30 mm	15 mm	4 mm	0.11 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, ABS
CPI50-150-12	554343	30 mm	15 mm	5 mm	0.11 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, ABS, CE, ERIFLEX CPI
CPI50-200-12	554344	30 mm	15 mm	5 mm	0.13 kg	CE, ERIFLEX CPI, cUL, RoHS, ABS, UL, Bureau Veritas
CPI25-600-10	554308	30 mm	15 mm	3.5 mm	0.15 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, ABS, CE, ERIFLEX CPI, RoHS
CPI35-400-12	554326	30 mm	15 mm	4 mm	0.14 kg	ABS, cUL, RoHS, UL, Bureau Veritas
CPI70-150-12	554365	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.14 kg	CE, ERIFLEX CPI, cUL, RoHS, ABS, UL, Bureau Veritas

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	D	Peso unitario	Certificazioni
CPI50-250-12	554345	30 mm	15 mm	5 mm	0.15 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, CE, ERIFLEX CPI, ABS, RoHS
CPI35-600-12	554330	30 mm	15 mm	4 mm	0.2 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, ABS, RoHS
CPI50-300-12	554346	30 mm	15 mm	5 mm	0.17 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, ABS, CE, ERIFLEX CPI
CPI70-200-12	554366	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.17 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, CE, ERIFLEX CPI, ABS, RoHS
CPI70-250-12	554367	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.19 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, ABS, CE, ERIFLEX CPI
CPI50-400-12	554348	30 mm	15 mm	5 mm	0.21 kg	CE, ERIFLEX CPI, cUL, RoHS, ABS, UL, Bureau Veritas
CPI50-600-12	554352	30 mm	15 mm	5 mm	0.29 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, CE, ERIFLEX CPI, ABS, RoHS
CPI70-300-12	554368	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.22 kg	CE, ERIFLEX CPI, cUL, RoHS, ABS, UL, Bureau Veritas
CPI70-1100-12	554384	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.66 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, ABS, CE, ERIFLEX CPI
CPI70-400-12	554370	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.28 kg	UL, Bureau Veritas, cUL, CE, ERIFLEX CPI, ABS, RoHS
CPI70-600-12	554374	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.39 kg	RoHS, cUL, UL, Bureau Veritas, ABS, CE, ERIFLEX CPI

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	D	Peso unitario	Certificazioni
CPI70-800-12	554378	30 mm	15 mm	5.8 mm	0.5 kg	CE, ERIFLEX CPI, cUL, RoHS, ABS, UL, Bureau Veritas

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE