

Blocco di distribuzione unipolare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I blocchi in rame stagnato permettono connessioni con conduttori in rame o alluminio

La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Rapporto di riempimento del 95%

Conforme a RoHS

Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22

Non contiene alogeni

Su richiesta, può essere realizzato in altri colori

SPECIFICHE

Fine: Stagnato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente nominale massima, IEC	Corrente nominale massima, UL/CSA	Collegamento lato linea	Collegamento lato carico	Materiale
UD-80A	569010	80A	85A	Cavo	6 cavi	Rame, Termoplastica
UDJ-160A	569030	160A	200A	Cavo	7 cavi	Rame, Termoplastica
UDF-250A	569041	250A	255A	Conduttore piatto	6 cavi	Rame, Termoplastica
UDJ-125A	569020	125A	150A	Cavo	7 cavi	Rame, Termoplastica
UD-400212AL	569251	400A	400A	2 cavi	12 cavi	Alluminio, Termoplastica
UD-400112AL	569252	400A	335A	Cavo	12 cavi	Alluminio, Termoplastica
UDF9C500AL	569204	500A	490A	Conduttore piatto	9 cavi	Alluminio, Termoplastica
UD9C630AL	569203	630A	420A	Cavo	9 cavi	Alluminio, Termoplastica
UD2C12C630AL	569205	630A	670A	2 cavi	12 cavi	Alluminio, Termoplastica
UDF6C500AL	569202	500A	475A	Conduttore piatto	6 cavi	Alluminio, Termoplastica
UD6C500AL	569201	500A	380A	Cavo	6 cavi	Alluminio, Termoplastica
UDF12C500AL	569206	500A	500A	Conduttore piatto	12 cavi	Alluminio, Termoplastica
UDF-500A	569060	500A	335A	Conduttore piatto	11 cavi	Rame, Termoplastica
UD-400212CU	569051	400A	400A	2 cavi	12 cavi	Rame, Termoplastica
UD-400112CU	569052	400A	335A	Cavo	12 cavi	Rame, Termoplastica

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente nominale massima, IEC	Corrente nominale massima, UL/CSA	Collegamento lato linea	Collegamento lato carico	Materiale
UD-400A	569050	400A	335A	Cavo	11 cavi	Rame, Termoplastica
UD-250A	569040	250A	255A	Cavo	11 cavi	Rame, Termoplastica
UD2C12C1000AL	569207	1000A	760A	2 cavi	12 cavi	Alluminio, Termoplastica
UDF12C800AL	569208	800A	670A	Conduttore piatto	12 cavi	Alluminio, Termoplastica
UDF9C1000AL	569210	1000A	840A	Conduttore piatto	9 cavi	Alluminio, Termoplastica
UD2C9C1250AL	569209	1250A	950A	2 cavi	9 cavi	Alluminio, Termoplastica

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione massima conduttore lato linea, IEC	Dimensione massima conduttore lato carico, IEC	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Tensione di esercizio massima, UL (Vin)	Certificazioni
UD-80A	569010	16 mm ²	16 mm ²	1000	600	cUR, CSA, CE, ERIFLEX UD, UR, RoHS
UDJ-160A	569030	70 mm ²	16 mm ²	1000	600	CSA, CE, ERIFLEX UD, UR, cUR, RoHS
UDF-250A	569041	70 mm ²	16 mm ²	1000	600	UR, CE, ERIFLEX UD, cUR, RoHS
UDJ-125A	569020	35 mm ²	16 mm ²	1000	600	RoHS, CSA, CE, ERIFLEX UD, cUR, UR
UD-400212AL	569251	95 mm ²	10 mm ²	1000, 1500	1000	cUR, UR, CE, ERIFLEX UD, CSA, RoHS
UD-400112AL	569252	185 mm ²	10 mm ²	1000, 1500	1000	CSA, UR, CE, ERIFLEX UD, cUR, RoHS
UDF9C500AL	569204	100 mm ²	25 mm ²	1000, 1500	1000	cUL, QPQS7.E49727 6, UL

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione massima conduttore lato linea, IEC	Dimensione massima conduttore lato carico, IEC	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Tensione di esercizio massima, UL (Vin)	Certificazioni
UD9C630AL	569203	300 mm ²	25 mm ²	1000, 1500	1000	UL, cUL, QPQS7.E49727 6
UD2C12C630AL	569205	185 mm ²	25 mm ²	1000, 1500	1000	cUL, QPQS7.E49727 6, UL
UDF6C500AL	569202	100 mm ²	50 mm ²	1000, 1500	1000	cUL, QPQS7.E49727 6, UL
UD6C500AL	569201	240 mm ²	50 mm ²	1000, 1500	1000	cUL, QPQS7.E49727 6, UL
UDF12C500AL	569206	100 mm ²	25 mm ²	1000, 1500	1000	cUL, QPQS7.E49727 6, UL
UDF-500A	569060	185 mm ²	35 mm ²	1000	600	RoHS, CE, ERIFLEX UD, cUR, UR
UD-400212CU	569051	95 mm ²	10 mm ²	1000, 1500	1000	RoHS, UR, cUR, CE, ERIFLEX UD, CSA
UD-400112CU	569052	185 mm ²	10 mm ²	1000, 1500	1000	RoHS, CE, ERIFLEX UD, CSA, UR, cUR
UD-400A	569050	185 mm ²	35 mm ²	1000	600	cUR, CSA, CE, ERIFLEX UD, UR, RoHS
UD-250A	569040	120 mm ²	35 mm ²	1000	600	RoHS, CE, ERIFLEX UD, UR, cUR, CSA
UD2C12C1000AL	569207	240 mm ²	25 mm ²	1000, 1500	1000	UL, cUL, QPQS7.E49727 6
UDF12C800AL	569208	240 mm ²	25 mm ²	1000, 1500	1000	UL, cUL, QPQS7.E49727 6
UDF9C1000AL	569210	240 mm ²	95 mm ²	1000, 1500	1000	UL, cUL, QPQS7.E49727 6
UD2C9C1250AL	569209	400 mm ²	95 mm ²	1000, 1500	1000	UL, cUL, QPQS7.E49727 6

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Aumenta il numero di connessioni in uscita , usando un ponticello sul distributore con il valore max di corrente, IEC fino a 160 A.

Distributori con 1000 VAC/DC di tensione d'esercizio , UL , sono ideali per le applicazioni nel solare.

Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione										
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C										
Temperatura ambiente (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficiente di declassamento (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47
*ambiente intorno ai blocchi terminali all'interno della recinzione										

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE