

Scambiatori di calore aria-acqua, BLU



Gli scambiatori di calore industriali acqua-aria rimuovono il calore dagli armadi utilizzando del fluido refrigerato, sono quindi un'opzione di raffreddamento affidabile con requisiti di manutenzione ridotti.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato

Intervallo di temperatura interna: Da +20 °C a +60 °C

Temperatura ambiente: Da +1 °C a +60 °C | da +1 °C a +70 °C

Quantità nell'imballaggio: 1

SPECIFICHE

Lunghezza del cavo: 3m
Frequenza nominale: 50 – 60Hz
Grado di protezione: IP55

Table 1/1

Codice a catalogo	Capacità in Watt a Δt 25 °C	Tensione nominale	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale
BLU10BX0B	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	Acciaio zincato
BLU10BXUB	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	Acciaio zincato
BLU10CX0B	1000W	115V	453mm	311mm	115mm	Acciaio zincato
BLU18BX0B	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio zincato
BLU18BXUB	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio zincato
BLU18CX0B	1750W	115V	901mm	398mm	137mm	Acciaio zincato
BLU10BX09	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	Acciaio inossidabile
BLU10BXU9	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	Acciaio inossidabile
BLU10CX09	1000W	115V	453mm	311mm	115mm	Acciaio inossidabile
BLU18BX09	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio inossidabile
BLU18BXU9	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio inossidabile
BLU18CX09	1750W	115V	901mm	398mm	137mm	Acciaio inossidabile
BLU35BX0B	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio zincato
BLU35BXUB	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio zincato
BLU35CX0B	3500W	115V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio zincato
BLU45BX0B	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità in Watt a Δt 25 °C	Tensione nominale	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale
BLU45BXUB	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio zincato
BLU45CX0B	4500W	115V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio zincato
BLU35BX09	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU35BXU9	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU35CX09	3500W	115V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU45BX09	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU45BXU9	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU45CX09	4500W	115V	1148mm	398mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU25BX0B	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio zincato
BLU25BXUB	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio zincato
BLU25CX0B	2500W	115V	901mm	398mm	137mm	Acciaio zincato
BLU25BX09	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio inossidabile
BLU25BXU9	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	Acciaio inossidabile
BLU25CX09	2500W	115V	901mm	398mm	137mm	Acciaio inossidabile
BLU60GX0B	6000W	400V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio zincato
BLU60GX09	6000W	400V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU60BX09	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU60BXU9	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU60CX09	6000W	115V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio inossidabile
BLU60BX0B	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità in Watt a Δt 25 °C	Tensione nominale	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale
BLU60BXUB	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio zincato
BLU60CX0B	6000W	115V	1502mm	450mm	163mm	Acciaio zincato
BLUA5GX0B	15000W	400V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio zincato
BLUA5GX09	15000W	400V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio inossidabile
BLUA0BX09	10000W	230V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio inossidabile
BLUA5BX09	15000W	230V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio inossidabile
BLUB5BX09	25000W	230V	1935mm	797mm	350mm	Acciaio inossidabile
BLUA0BX0B	10000W	230V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio zincato
BLUA5BX0B	15000W	230V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio zincato
BLUB5BX0B	25000W	230V	1935mm	797mm	350mm	Acciaio zincato
BLUA0GX0B	10000W	400V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio zincato
BLUB5KX0B	25000W	400V	1935mm	797mm	350mm	Acciaio zincato
BLUA0GX09	10000W	400V	1935mm	797mm	206mm	Acciaio inossidabile
BLUB5KX09	25000W	400V	1935mm	797mm	350mm	Acciaio inossidabile

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE