


## Morsettiera in alluminio, HALP



La gamma di cassette di derivazione in alluminio, HALP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma HALP è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie all'eccellente resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

## STANDARD INDUSTRIALI

CE UKCA

EAC

GOST

IP

## CARATTERISTICHE

Materiale: Alluminio, tipo EN AC-47100.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.

Resistenza alla temperatura: -30 °C a + 80 °C.

Protezione: IP 66, 67 | IK 09, 08 per HALP050503GE.

Finitura: RAL 7001.

Approvazioni: CE, GOST. Per approvazione cULus\_UL Listed, contattare il nostro ufficio commerciale.

Fornitura: Base del contenitore, coperchio, viti del coperchio in acciaio inox.


## SPECIFICHE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Materiale:</b>     | Alluminio            |
| <b>Fine:</b>          | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7001             |
| <b>Colore:</b>        | Grigio argento       |

| Table 1/1         |             |               |                |                    |                    |                         |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Codice a catalogo | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | Spessore del corpo | Spessore copertura | Quantità viti coperchio |
| HALP050503GE      | 45mm        | 50mm          | 30mm           | 3mm                | 2mm                | 2                       |
| HALP080806GE      | 80mm        | 74mm          | 57mm           | 3.5mm              | 2.5mm              | 4                       |
| HALP081306GE      | 80mm        | 124mm         | 57mm           | 3.5mm              | 2.6mm              | 4                       |
| HALP081806GE      | 80mm        | 175mm         | 57mm           | 3.5mm              | 2.5mm              | 4                       |
| HALP082506GE      | 80mm        | 249mm         | 57mm           | 3.5mm              | 2.5mm              | 4                       |
| HALP060604GE      | 64mm        | 57mm          | 36mm           | 3.5mm              | 3mm                | 4                       |
| HALP061004GE      | 64mm        | 98mm          | 36mm           | 3.5mm              | 3mm                | 4                       |
| HALP061504GE      | 64mm        | 150mm         | 36mm           | 3.5mm              | 3mm                | 4                       |
| HALP121208GE      | 122mm       | 121mm         | 80mm           | 4.1mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP123608GE      | 122mm       | 359mm         | 80mm           | 4.1mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP161609GE      | 160mm       | 160mm         | 90mm           | 4.1mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP163609GE      | 160mm       | 359mm         | 90mm           | 4.1mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP233311GE      | 230mm       | 329mm         | 110mm          | 4.1mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP233318GE      | 230mm       | 329mm         | 180mm          | 4.5mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP234011GE      | 230mm       | 400mm         | 110mm          | 4.1mm              | 3.7mm              | 4                       |
| HALP121209GE      | 122mm       | 121mm         | 90mm           | 4.1mm              | 4mm                | 4                       |

| Codice a catalogo | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | Spessore del corpo | Spessore copertura | Quantità viti coperchio |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| HALP122208GE      | 122mm       | 219mm         | 80mm           | 4mm                | 4mm                | 4                       |
| HALP122209GE      | 122mm       | 219mm         | 90mm           | 4mm                | 4mm                | 4                       |
| HALP162609GE      | 160mm       | 260mm         | 90mm           | 4mm                | 4mm                | 4                       |
| HALP165609GE      | 160mm       | 560mm         | 90mm           | 4mm                | 4mm                | 6                       |
| HALP232011GE      | 230mm       | 199mm         | 110mm          | 4.1mm              | 4.1mm              | 4                       |
| HALP236011GE      | 230mm       | 599mm         | 110mm          | 4mm                | 4mm                | 6                       |

### SCHEMI



### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**