


Piattaforma di montaggio trasversale, WOCB



Piattaforma di collegamento e di montaggio per tutti i componenti CrossBoard.

STANDARD INDUSTRIALI

UL

IEC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sistema di alimentazione e distribuzione modulare a 3 poli con protezione da contatto. Piattaforma di montaggio per tutti i componenti CrossBoard.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 125 A.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, UL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Materiale	Fine
11225	160mm	225mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Opaca liscia
11405	160mm	405mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Opaca liscia

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE