

Condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale, e-NEXT



Questa unità di raffreddamento verticale, E-NEXT, con grado di protezione IP55, è disponibile in più formati per soddisfare diverse esigenze di raffreddamento. Ciò significa che è possibile scegliere facilmente la soluzione di raffreddamento più adatta, incluso l'acciaio inossidabile per l'utilizzo negli ambienti più impegnativi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato

Limiti di temperatura all'esterno: Da +20 °C a 55 °C

Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +45 °C

Quantità nell'imballaggio: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NXT04K0T1C000 09	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT04K0T1C000 00	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGOS3BT19	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGOS3BT1B	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT04B0T1U000 00	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT04B0T1U000 09	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NXT04C0T1U00000	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT04C0T1U00009	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NXT12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT20H0E1U000 00	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT20H0E1U000 09	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NXT10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NXT30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGO80NTE9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
EGO80NTEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
EGOA0NTE9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGOA0NTEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
EGOA5NTE9	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGOA5NTEB	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NXT40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NXT60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NXT60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGO60MTE9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EGO60MTEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato
EGO60NTE9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EGO60NTEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
EGOA0MTE9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EGOA0MTEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato
EGOA5MTE9	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EGOA5MTEB	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato
EGO80MTE9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EGO80MTEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE