

Condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale E-NOX



Questa unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, E-NOX, con grado di protezione IP55 - NEMA TYPE 4 (4X con carpenteria in acciaio inossidabile), è disponibile in più formati per soddisfare diverse esigenze di raffreddamento. Ciò significa che è possibile scegliere facilmente la soluzione di raffreddamento più adatta. L'unità di raffreddamento è facile da installare ed è disponibile anche in acciaio inossidabile per l'utilizzo in ambienti gravosi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato

Limiti di temperatura all'esterno: Da -20 °C a 55 °C

Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +45 °C

Quantità nell'imballaggio: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected against water and dust.

Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NOX12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NOX12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NOX06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX06B0E1C000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX06B0E1C000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX08B0E1C000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX08B0E1C000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX10B0E1C000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX10B0E1C000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX12B0E1C000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX12B0E1C000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX16B0E1C000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX16B0E1C000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX20B0E1C000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX20B0E1C000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX30B0E1C000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NOX30B0E1C00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX40B0E1C00000	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX40B0E1C00009	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX06K0E1C00000	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX06K0E1C00009	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX08K0E1C00000	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX08K0E1C00009	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX20H0E1C00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX20H0E1C00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX20H0E1U00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX20H0E1U00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX10K0E1C00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
NOX10K0E1C00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX16K0E1C00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX16K0E1C00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX30H0E1C00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX30H0E1C00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato

Codice a catalogo	Capacità di raffreddamento, L35L35	Capacità di raffreddamento, L35L50	Tensione nominale	Numero di fasi	Frequenza	Materiale
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
NOX60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio inossidabile
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acciaio zincato
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio inossidabile
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acciaio zincato
NOX40H0E1C00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX40H0E1C00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile
NOX60H0E1C00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio zincato
NOX60H0E1C00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acciaio inossidabile

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE