

Vertical Pouring Basin, Standard, 41 mm dia, 137 mm

CODICE A CATALOGO

RBWS1500A



Standard vertical pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

CARATTERISTICHE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Diametro (Ø): 41 mm

Lunghezza 1 (L1): 137 mm

Lunghezza 2 (L2): 38 mm

Larghezza (W): 76 mm

Altezza 1 (H1): 124mm

Altezza 2 (H2): 70mm

Peso unità: 1.77 kg


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

RBWS1481, RBWS1482, RBWS1499 and RBWS1500 pouring basins require one RBM2660 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE