


Ancoraggio meccanico D14 per applicazioni criogeniche



The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below - 20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.

CARATTERISTICHE

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)

SPECIFICHE

Fine: Semplice

Materiale: Acciaio inox 431 (EN 1,4057)

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza 1 (L1)
EL12D14CRN	12 mm	# 4	10 MLN	45 mm		19 mm
EL16D14CRN	16 mm	# 5	15 MLN	55 mm		24 mm
EL28D14CRN	28 mm	#9	30 MLN	95 mm	80 mm	42 mm
EL20D14CRN	20 mm	# 6	20 MLN	65 mm		35 mm

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)	Lunghezza 1 (L1)
EL32D14CRN	32 mm	# 10		105 mm	80 mm	46 mm
EL25D14CRN	25 mm	# 8	25 MLN	80 mm		40 mm

Table 2/2		
Codice a catalogo	Lunghezza 2 (L2)	Peso unità
EL12D14CRN		0.21 kg
EL16D14CRN		0.46 kg
EL28D14CRN	20 mm	2.08 kg
EL20D14CRN		0.81 kg
EL32D14CRN	25 mm	2.33 kg
EL25D14CRN		1.57 kg


Progettato per soddisfare ogni esigenza: ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE