

Accoppiatore a bullone di taglio serie B12 LENTON Connect nVent, semplice



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Requires no special bar end preparation such as sawing

Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools

Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection

Designed to work as a one-step transition/reducer

Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours

Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar

SPECIFICHE

Fine:	Semplice
Materiale:	Acciaio
100% contenuti nazionali negli Stati Uniti:	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Conforme a.	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)
LC16B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	12 - 16 mm	#4, # 5	10M, 15 MLN	41 mm	131 mm
LC20B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	20 mm	# 6	20 MLN	48 mm	172 mm
LC22B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	22 mm	# 7		51 mm	220 mm
LC25B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	25 mm	# 8	25 MLN	61 mm	272 mm
LC28B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	28 mm	#9	30 MLN	71 mm	284 mm
LC32B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	32 mm	# 10		76 mm	348 mm
LC36B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Requisiti ISO 15835 con armatura B500b	36 mm	#11	35 MLN	80 mm	411 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza presa (SW)	Numero di bulloni	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità
LC16B12D	63 mm	13mm	6	115 N·m	1.01 kg
LC20B12D	84 mm	13mm	8	115 N·m	1.67 kg
LC22B12D	108 mm	13mm	10	115 N·m	2.26 kg
LC25B12D	134 mm	16mm	10	261 N·m	4.29 kg
LC28B12D	140 mm	19mm	8	440 N·m	6.4 kg
LC32B12D	170 mm	19mm	10	440 N·m	8.47 kg
LC36B12D	202 mm	19mm	12	440 N·m	10.64 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Bolt length may vary after the bolt heads are sheared off. Bolt heads are not required to be removed as long as the appropriate bolt torque is achieved.

See instructions for installation equipment recommendations.

Refer to complete installation instructions provided with the product or available at nVent.com/LENTON prior to commencing installation.

For splicing with rebar sizes and/or rebar grades not listed, please contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE