

# Manicotto orizzontale serie T, riempimento dall'alto



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

## CARATTERISTICHE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

## SPECIFICHE

**Fine:** Semplice

**Materiale:** Acciaio

**100% contenuti nazionali negli Stati Uniti:** Sì

Table 1/2

| Codice a catalogo | Manicotto          | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Diametro 1 (Ø1) | Diametro 2 (Ø2) |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| RBT6101HA         | Lunghezza standard | 20 mm                        | # 6                      | 20 MLN                      | 38 mm           | 25 mm           |
| RBT51012HA        | Lunghezza estesa   | 16 mm                        | # 5                      | 15 MLN                      | 35 mm           | 22 mm           |
| RBT7101HA         | Lunghezza standard | 22 mm                        | # 7                      |                             | 41 mm           | 29 mm           |

| Codice a catalogo | Manicotto          | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Diametro 1(Ø1) | Diametro 2(Ø2) |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| RBT1091HA         | Lunghezza standard | 32 mm                        | # 10                     |                             | 57 mm          | 41 mm          |
| RBT11101HA        | Lunghezza standard | 36 mm                        | #11                      | 35 MLN                      | 64 mm          | 44 mm          |
| RBT61012HA        | Lunghezza estesa   | 20 mm                        | # 6                      | 20 MLN                      | 38 mm          | 25 mm          |
| RBT81011HA        | Lunghezza estesa   | 25 mm                        | # 8                      | 25 MLN                      | 48 mm          | 32 mm          |
| RBT81012HA        | Lunghezza estesa   | 25 mm                        | # 8                      | 25 MLN                      | 48 mm          | 32 mm          |
| RBT8101HA         | Lunghezza standard | 25 mm                        | # 8                      | 25 MLN                      | 48 mm          | 32 mm          |
| RBT91012HA        | Lunghezza estesa   | 28 mm                        | #9                       | 30 MLN                      | 54 mm          | 38 mm          |
| RBT9101HA         | Lunghezza standard | 28 mm                        | #9                       | 30 MLN                      | 54 mm          | 38 mm          |
| RBT71011HA        | Lunghezza estesa   | 22 mm                        | # 7                      |                             | 41 mm          | 29 mm          |
| RBT10911HA        | Lunghezza estesa   | 32 mm                        | # 10                     |                             | 57 mm          | 41 mm          |
| RBT111011HA       | Lunghezza estesa   | 36 mm                        | #11                      | 35 MLN                      | 64 mm          | 44 mm          |
| RBT111012HA       | Lunghezza estesa   | 36 mm                        | #11                      | 35 MLN                      | 64 mm          | 44 mm          |
| RBT121018HA       | Lunghezza estesa   | 38 mm                        | # 12                     |                             | 70 mm          | 48 mm          |
| RBT12917HA        | Lunghezza standard | 38 mm                        | # 12                     |                             | 70 mm          | 48 mm          |
| RBT141011HA       | Lunghezza estesa   | 43 mm                        | #14                      | 45 MLN                      | 76 mm          | 54 mm          |
| RBT14101HA        | Lunghezza standard | 43 mm                        | #14                      | 45 MLN                      | 76 mm          | 54 mm          |
| RBT1891HA         | Lunghezza standard | 57 mm                        | # 18                     | 55 MLN                      | 95 mm          | 67 mm          |
| RBT91011HA        | Lunghezza estesa   | 28 mm                        | #9                       | 30 MLN                      | 54 mm          | 38 mm          |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Lunghezza 3 (L3) | Peso unità |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| RBT6101HA         | 127 mm           | 64 mm            | 20mm             | 0.63 kg    |
| RBT51012HA        | 152 mm           | 76 mm            |                  | 0.68 kg    |
| RBT7101HA         | 127 mm           | 64 mm            | 20mm             | 0.69 kg    |
| RBT1091HA         | 140 mm           | 70 mm            | 20mm             | 1.34 kg    |
| RBT11101HA        | 152 mm           | 76 mm            | 20mm             | 1.93 kg    |
| RBT61012HA        | 178 mm           | 89 mm            | 20mm             | 0.88 kg    |
| RBT81011HA        | 152 mm           | 76 mm            | 20mm             | 1.38 kg    |
| RBT81012HA        | 203 mm           | 89 mm            | 20mm             | 1.38 kg    |
| RBT8101HA         | 127 mm           | 64 mm            | 20mm             | 0.98 kg    |
| RBT91012HA        | 178 mm           | 89 mm            | 20mm             | 1.6 kg     |
| RBT9101HA         | 127 mm           | 64 mm            | 20mm             | 1.14 kg    |
| RBT71011HA        | 152 mm           | 76 mm            | 26mm             | 0.83 kg    |
| RBT10911HA        | 165 mm           | 83 mm            | 26mm             | 1.59 kg    |
| RBT111011HA       | 178 mm           | 89 mm            | 26mm             | 2.25 kg    |
| RBT111012HA       | 203 mm           | 102 mm           | 26mm             | 2.57 kg    |
| RBT121018HA       | 203 mm           | 102 mm           | 26mm             | 3.27 kg    |
| RBT12917HA        | 178 mm           | 89 mm            | 26mm             | 2.86 kg    |
| RBT141011HA       | 203 mm           | 102 mm           | 26mm             | 3.62 kg    |

| Codice a catalogo | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Lunghezza 3 (L3) | Peso unità |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| RBT14101HA        | 178 mm           | 89 mm            | 26mm             | 3.17 kg    |
| RBT1891HA         | 229 mm           | 114 mm           | 26mm             | 6.51 kg    |
| RBT91011HA        | 152 mm           | 76 mm            | 26mm             | 1.37 kg    |


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE