

# Kit di giunzione orizzontale serie T, riempimento superiore



T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

## CARATTERISTICHE

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

Available with extended sleeve lengths

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Manicotto          | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| RBT10911H         | Lunghezza estesa   | 32 mm                        | # 10                     |                             | 260 mm           | 241 mm           |
| RBT1091H          | Lunghezza standard | 32 mm                        | # 10                     |                             | 260 mm           | 229 mm           |
| RBT4101H          | Lunghezza standard | 12 mm                        | # 4                      | 10 MLN                      | 260 mm           | 229 mm           |
| RBT5101H          | Lunghezza standard | 16 mm                        | # 5                      | 15 MLN                      | 260 mm           | 229 mm           |
| RBT6101H          | Lunghezza standard | 20 mm                        | # 6                      | 20 MLN                      | 260 mm           | 229 mm           |

| Codice a catalogo | Manicotto          | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| RBT7101H          | Lunghezza standard | 22 mm                        | # 7                      |                             | 260 mm           | 229 mm           |
| RBT81011H         | Lunghezza estesa   | 25 mm                        | # 8                      | 25 MLN                      | 260 mm           | 241 mm           |
| RBT81012H         | Lunghezza estesa   | 25 mm                        | # 8                      | 25 MLN                      | 260 mm           | 254 mm           |
| RBT8101H          | Lunghezza standard | 25 mm                        | # 8                      | 25 MLN                      | 260 mm           | 229 mm           |
| RBT91012H         | Lunghezza estesa   | 28 mm                        | #9                       | 30 MLN                      | 260 mm           | 254 mm           |
| RBT9101H          | Lunghezza standard | 28 mm                        | #9                       | 30 MLN                      | 260 mm           | 229 mm           |
| RBT111011H        | Lunghezza estesa   | 36 mm                        | #11                      | 35 MLN                      | 260 mm           | 267 mm           |
| RBT11101H         | Lunghezza standard | 36 mm                        | #11                      | 35 MLN                      | 260 mm           | 254 mm           |
| RBT14101H         | Lunghezza standard | 43 mm                        | #14                      | 45 MLN                      | 260 mm           | 254 mm           |
| RBT1891H          | Lunghezza standard | 57 mm                        | # 18                     | 55 MLN                      | 260 mm           | 254 mm           |

| Table 2/2         |                  |                |                |              |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Codice a catalogo | Lunghezza 3 (L3) | Altezza 1 (H1) | Altezza 2 (H2) | Diametro (Ø) |
| RBT10911H         | 171mm            | 476mm          | 89mm           | 127 mm       |
| RBT1091H          | 159mm            | 476mm          | 89mm           | 127 mm       |
| RBT4101H          | 140mm            | 464mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT5101H          | 140mm            | 464mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT6101H          | 152mm            | 464mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT7101H          | 152mm            | 470mm          | 89mm           | 102 mm       |

| Codice a catalogo | Lunghezza 3 (L3) | Altezza 1 (H1) | Altezza 2 (H2) | Diametro (Ø) |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| RBT81011H         | 165mm            | 470mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT81012H         | 179mm            | 470mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT8101H          | 152mm            | 470mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT91012H         | 179mm            | 476mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT9101H          | 152mm            | 476mm          | 89mm           | 102 mm       |
| RBT111011H        | 179mm            | 476mm          | 95mm           | 152 mm       |
| RBT11101H         | 165mm            | 476mm          | 95mm           | 127 mm       |
| RBT14101H         | 178mm            | 552mm          | 95mm           | 152 mm       |
| RBT1891H          | 203mm            | 552mm          | 108mm          | 178 mm       |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

All dimensions are for reference only.

Components can also be purchased separately: (1) Sleeve, (2) Filler Material Kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), (3) Pouring Basin, and (4) Pouring Basin Crucible.

| Splice Kit Components |                 |                      |                                       |                                  |             |               |                        |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| Splice Kit            | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve      | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT4101H              | RBF40           | RBS354710            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT5101A    | RBWS1467U     | RBWS22774              |
| RBT5101H              | RBF40           | RBS354710            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT5101A    | RBWS1467U     | RBWS22774              |
| RBT6101H              | RBF50           | RBS35477             | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT6101HA   | RBWS1467X     | RBWS22774              |
| RBT7101H              | RBF50           | RBS35478             | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT7101HA   | RBWS1467A     | RBWS22774              |
| RBT81011H             | RBF70           | RBS354710            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT81011HA  | RBWS1467C     | RBWS22774              |
| RBT81012H             | RBF80           | RBS354710            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT81012HA  | RBWS1467C     | RBWS22774              |
| RBT8101H              | RBF55           | RBS354710            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT8101HA   | RBWS1467C     | RBWS22774              |
| RBT91012H             | RBF105          | RBS354711            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT91012HA  | RBWS1467D     | RBWS22774              |
| RBT9101H              | RBF80           | RBS354711            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT9101HA   | RBWS1467D     | RBWS22774              |
| RBT10911H             | RBF105          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT10911HA  | RBWS1500E     | RBWS22775              |
| RBT1091H              | RBF90           | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT1091HA   | RBWS1467E     | RBWS22775              |
| RBT111011H            | RBF125          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT111011HA | RBWS1467F     | RBWS22776              |
| RBT11101H             | RBF105          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          | RBT11101HA  | RBWS1467F     | RBWS22775              |
| RBT14101H             | RBF195          | RBS354715            | RBS5037                               | RBS5039                          | RBT14101HA  | RBWS1467J     | RBWS22776              |
| RBT1891H              | RBF270          | RBS354720            | RBS5037                               | RBS5039                          | RBT1891HA   | RBWS1467M     | RBWS22777              |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**