

PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH

PDU modulare e compatta. Design a profilo ultra basso



CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione di base EnLogic consentono l'alimentazione negli armadi, nei rack a telaio aperto e nei contenitori per montaggio a parete

Tensione di ingresso 400 V CA, trifase

Uscite C13 e C19

Profilo in alluminio 1RU

Montaggio senza attrezzi regolabile

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore
EB0401	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(6) C19	6	Nero
EB0402	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(24) C13, (6) C19	30	Nero
EB0403	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(36) C13, (6) C19	42	Nero
EB0450	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(21) C13/C19	42	Nero
EB0807	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(6) C19	6	Nero
EB0808	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(12) C13, (12) C19	24	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore
EB0809	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(18) C13, (6) C19	24	Nero
EB0811	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(30) C13, (12) C19	42	Nero
EB0812	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(36) C13, (12) C19	48	Nero
EB0850	EnLogic	PDU di base	Striscia di connettori femmina	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità di interruttori automatici	Potenza nominale	Lunghezza del cavo di input	Posizione del cavo di ingresso
EB0401	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	0		3m	Alimentazione superiore
EB0402	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	0		3m	Alimentazione superiore
EB0403	Nessun interruttore automatico	No	0	11,0 kVA	3m	Alimentazione superiore
EB0450	Nessun interruttore automatico	No	0	11,5 kVA Nord America, 11,0 kVA International	1.8m	Alimentazione superiore
EB0807	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore
EB0808	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore
EB0809	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore
EB0811	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	22,0 kVA	3m	Alimentazione superiore
EB0812	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità di interruttori automatici	Potenza nominale	Lunghezza del cavo di input	Posizione del cavo di ingresso
EB0850	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA International	1.8m	Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Valore nominale di interruzione	Tensione nominale	Potenza massima in ingresso	Interruttore on/off incluso
EB0401	400V	RACCORDO A Y 3 PH	5kAIC		11,0 kVA	
EB0402	400V	RACCORDO A Y 3 PH	5kAIC		11,0 kVA	
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11,0 kVA	No
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11,5 / 11,0 kVA	No
EB0807	400V	RACCORDO A Y 3 PH	5kAIC		22,0 kVA	
EB0808	400V	RACCORDO A Y 3 PH	5kAIC		22,0 kVA	
EB0809	400V	RACCORDO A Y 3 PH	5kAIC		22,0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22,0 kVA	No
EB0812	400V	RACCORDO A Y 3 PH	5kAIC		22,0 kVA	
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17,3 / 22,1 kVA	No

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio ridotto)	Tensione di uscita	Unità rack	Tipo di spina	Tipo di misurazione	Cavo di ingresso rimovibile
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Nessuno	No

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio ridotto)	Tensione di uscita	Unità rack	Tipo di spina	Tipo di misurazione	Cavo di ingresso rimovibile
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0450	20 A (16 A) Nord America, 16A Internazionale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Nessuno	No
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0850	30 A (24 A) Nord America, 32A Internazionale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Nessuno	No

Table 5/6

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
EB0401						
EB0402						
EB0403	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
EB0811	Acciaio	Verniciato a polvere	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0812						
EB0850	Acciaio	Verniciato a polvere	1780mm	56mm	55mm	10kg

Table 6/6

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
EB0401	1	No
EB0402	1	No
EB0403	1	No
EB0450	1	No
EB0807	1	No
EB0808	1	No
EB0809	1	No
EB0811	1	No
EB0812	1	No
EB0850	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE