


Front Panel, U-profile, Retrofit Shielding

Power Utilities



U-profile front panel for textile EMC gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20848-271	4 U	84 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-047	3 U	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20848-650	5 U	84 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-649	5 U	63 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-269	4 U	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-268	4 U	28 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-068	3 U	63 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-262	2 U	84 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-139	6 U	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-270	4 U	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-189	6 U	84 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-260	2 U	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-648	5 U	42 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-160	6 U	63 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-097	3 U	84 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-261	2 U	63 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-280	9 U	84 HP	1	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-206	2 U	28 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30849-002	6 U	2 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30849-001	3 U	2 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
30848-358	3 U	12 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-027	3 U	28 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-020	3 U	21 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-378	3 U	5 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-386	3 U	10 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-380	3 U	6 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-385	3 U	9 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-356	3 U	8 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-382	3 U	7 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-384	3 U	9 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-354	3 U	4 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-015	3 U	16 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-013	3 U	14 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30849-004	3 U	3 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30849-005	6 U	3 HP		Parte anteriore avvitabile		Anodizzato
30848-355	6 U	4 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-647	5 U	28 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-379	6 U	5 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
30848-387	6 U	10 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-113	6 U	21 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-381	6 U	6 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-108	6 U	16 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-357	6 U	8 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-106	6 U	14 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-359	6 U	12 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
20848-120	6 U	28 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato
30848-383	6 U	7 HP	5	Parte anteriore avvitabile	Textile	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza	Materiale
20848-271	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9 mm	Alluminio
20848-047	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-650	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	217.4 mm	Alluminio
20848-649	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	217.4 mm	Alluminio
20848-269	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9 mm	Alluminio
20848-268	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9 mm	Alluminio

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza	Materiale
20848-068	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-262	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	84 mm	Alluminio
20848-139	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-270	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9 mm	Alluminio
20848-189	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-260	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	84 mm	Alluminio
20848-648	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	217.4 mm	Alluminio
20848-160	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-097	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-261	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	84 mm	Alluminio
20848-280	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	395.1 mm	Alluminio
20848-206	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	84 mm	Alluminio
30849-002	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30849-001	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza	Materiale
30848-358	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-027	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-020	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-378	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-386	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-380	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-385	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30848-356	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-382	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-384	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30848-354	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-015	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
20848-013	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio
30849-004	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4 mm	Alluminio

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza	Materiale
30849-005	Conduttivo	No			261.8 mm	Alluminio
30848-355	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-647	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	217.4 mm	Alluminio
30848-379	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30848-387	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-113	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30848-381	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-108	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30848-357	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-106	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30848-359	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
20848-120	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio
30848-383	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8 mm	Alluminio

Table 3/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Larghezza	Certificazioni
20848-271	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	426.4 mm	RoHS

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Larghezza	Certificazioni
20848-047	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm	RoHS
20848-650	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	426.4 mm	
20848-649	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	319.7 mm	
20848-269	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm	RoHS
20848-268	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	141.9 mm	RoHS
20848-068	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	319.7 mm	RoHS
20848-262	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	426.4 mm	RoHS
20848-139	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm	RoHS
20848-270	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm	RoHS
20848-189	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	426.4 mm	RoHS
20848-260	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm	
20848-648	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	213 mm	
20848-160	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	319.7 mm	RoHS
20848-097	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	426.4 mm	RoHS
20848-261	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	319.7 mm	
20848-280	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	426.4 mm	RoHS
20848-206	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	141.9 mm	
30849-002	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	9.8 mm	RoHS

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Larghezza	Certificazioni
30849-001	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	9.8 mm	RoHS
30848-358	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	60.6 mm	RoHS
20848-027	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	141.9 mm	RoHS
20848-020	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	106.3 mm	RoHS
30848-378	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	25 mm	RoHS
30848-386	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	50.5 mm	RoHS
30848-380	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	30.1 mm	RoHS
30848-385	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	45.38 mm	
30848-356	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	40.3 mm	RoHS
30848-382	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	35.2 mm	RoHS
30848-384	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	45.38 mm	
30848-354	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm	RoHS
20848-015	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	80.9 mm	RoHS
20848-013	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	70.8 mm	RoHS
30849-004	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	14.9 mm	RoHS
30849-005	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	14.9 mm	
30848-355	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	20 mm	RoHS
20848-647	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	141.9 mm	

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Larghezza	Certificazioni
30848-379	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	25 mm	RoHS
30848-387	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	50.5 mm	RoHS
20848-113	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	106.3 mm	RoHS
30848-381	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	30.1 mm	RoHS
20848-108	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	80.9 mm	RoHS
30848-357	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	40.3 mm	RoHS
20848-106	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	70.8 mm	RoHS
30848-359	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	60.6 mm	RoHS
20848-120	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	141.9 mm	RoHS
30848-383	Pannello anteriore	Pannello anteriore senza maniglia	35.2 mm	RoHS

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

14 ... 84 HP: multi-part U-profile (front panel with crimped profiles).

Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: one-part U-profile

Please order textile EMC gasket separately.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 piece, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE