


# Backplane di alimentazione CPCI con connettore P 47



Backplane di alimentazione per applicazioni CompactPCI.  
Con connettore di alimentazione P47.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

In conformità a: Specifiche dell'interfaccia di alimentazione CompactPCI PICMG 2,11 R1.0

In conformità a: Specifiche del bus di gestione del sistema PICMG 2,9 R1.0

Possibilità di funzionamento singolo, parallelo o ridondante

Indirizzo geografico regolabile

Alimentazione tramite contatti a crimpare inseriti nella spina, nessuna tensione di alimentazione sul backplane

Cavo di alimentazione disponibile come accessorio

Uscite c.c. con Power bugs per cadute di tensione estremamente basse

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Numero di slot | Altezza cremagliera | Tipo backplane | Larghezza intaglio | Tipo di connettore |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|

|           |           |   |    |                                               |     |     |
|-----------|-----------|---|----|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 23098-393 | Backplane | 1 | 3U | Backplane di alimentazione CompactPCI con P47 | 8HP |     |
| 23098-394 | Backplane | 2 | 3U | Backplane di alimentazione CompactPCI con P47 | 8HP | P47 |
| 23098-395 | Backplane | 1 | 6U | Backplane di alimentazione CompactPCI con P47 | 8HP |     |
| 23098-396 | Backplane | 1 | 6U | Backplane di alimentazione CompactPCI con P47 | 8HP |     |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo di connettore di alimentazione | Tipo di connettore di utilità    | Larghezza | Quantità imballaggio | Spedizione rapida |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 23098-393         | (1) P47                             | SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin | 39.6mm    | 1                    | No                |
| 23098-394         | (2) P47                             | SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin | 80.3mm    | 1                    | No                |
| 23098-395         | (1) P47                             | SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin | 39.6mm    | 1                    | No                |
| 23098-396         | (2) P47                             | SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin | 39.6mm    | 1                    | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**