

44-5 cuneo-Lok

CODICE A CATALOGO

44-5-10-B-LF-M



La serie 44-5 è caratterizzata da un design a profilo più ampio ed è più adatta per alloggiare assemblaggi di moduli scheda più pesanti e un livello più elevato di trasferimento termico.

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Profilo 9,53 mm (0,375") x 9,53 mm (0,375")

DSCC CID 59789

Opzioni di montaggio flessibili

Peso 2,79 g/cm (0,250 oz/")

Espansione massima 11,90 mm (0,470")

5 segmenti, senza albero

Lunghezza da 127,0 mm (5,0") a 304,8 mm (12,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")

Disponibili con pellicola in chium oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica

Per applicazioni con pareti fredde

Forza di serraggio media (5", anodizzato nero) = 801 lb

Opzione di limitazione di coppia disponibile; ideale per la manutenzione di 2° livello

Vite azionata

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Fermo PCB

Materiale: Alluminio

Tipo: Senza albero

Prestazioni termiche: Il meglio

Profilo: 9.53 x 9.53 mm

Forza di chiusura: 272kgf

Larghezza gioco: PCB + (10.0 - 10.9 mm)

Funzione di progettazione: Limitazione di coppia

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

I tempi e la disponibilità dei prodotti contenenti materiale in rame al berillio sono soggetti alla disponibilità dei materiali e hanno tempi di consegna fino a 18 settimane.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE