

Pannello anteriore, anodizzato, non schermato, gruppo vite

Pannello frontale anodizzato, versione non schermata, al, 2,5 mm.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale a larghezza parziale, al, 2,5 mm

Al, anodizzato

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30807-508	3U	3HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30807-481	3U	4HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30818-741	6U	2HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-510	3U	5HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-482	3U	6HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-509	3U	7HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-484	3U	8HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-483	3U	10HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-777	6U	5HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-485	3U	12HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-752	6U	6HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-501	3U	14HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-833	6U	7HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-779	6U	8HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-487	3U	21HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-753	6U	10HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-755	6U	12HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-496	3U	28HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-758	6U	14HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30807-780	6U	16HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-494	3U	42HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-757	6U	21HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-416	2U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-766	6U	28HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30808-067	3U	63HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-506	3U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-764	6U	42HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-596	4U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-771	6U	63HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-776	6U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30807-778	6U	4HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato
30810-432	3U	2HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30807-508	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	14.9mm	RoHS
30807-481	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	20mm	RoHS
30818-741	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	9.8mm	RoHS

Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30807-510	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	25mm	RoHS
30807-482	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	30.1mm	RoHS
30807-509	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	35.2mm	RoHS
30807-484	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	40.3mm	RoHS
30807-483	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	50.5mm	RoHS
30807-777	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	25mm	RoHS
30807-485	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	60.6mm	RoHS
30807-752	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	30.1mm	RoHS
30807-501	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	70.8mm	RoHS
30807-833	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	35.2mm	RoHS
30807-779	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	40.3mm	RoHS
30807-487	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	106.3mm	RoHS
30807-753	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	50.5mm	RoHS
30807-755	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	60.6mm	RoHS

Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30807-496	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	141.9mm	RoHS
30807-758	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	70.8mm	RoHS
30807-780	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	80.9mm	RoHS
30807-494	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	213mm	RoHS
30807-757	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	106.3mm	RoHS
30807-416	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	426.4mm	RoHS
30807-766	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	141.9mm	RoHS
30808-067	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	319.7mm	RoHS
30807-506	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	426.4mm	RoHS
30807-764	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	213mm	RoHS
30807-596	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	426.4mm	
30807-771	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	319.7mm	RoHS
30807-776	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	426.4mm	RoHS
30807-778	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	20mm	RoHS

Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni
30810-432	Sì	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	9.8mm	RoHS

Table 3/3


Codice a catalogo	Spedizione rapida
30807-508	No
30807-481	No
30818-741	No
30807-510	No
30807-482	No
30807-509	No
30807-484	No
30807-483	No
30807-777	No
30807-485	No
30807-752	No
30807-501	No
30807-833	No
30807-779	No
30807-487	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
30807-753	No
30807-755	No
30807-496	No
30807-758	No
30807-780	No
30807-494	No
30807-757	No
30807-416	No
30807-766	No
30808-067	No
30807-506	No
30807-764	No
30807-596	No
30807-771	No
30807-776	No
30807-778	No
30810-432	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE