

Pannello frontale, anodizzato con bordi non trattati, non schermato



Pannello anteriore, anodizzato con bordi non trattati, non schermato. I pannelli consentono il montaggio su guide orizzontali.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale a larghezza parziale, al, 2,5 mm

Al, anodizzato trasparente, bordi non trattati

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore
30810-433	3U	2HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo dimaniglia	Montaggio	Finitura anteriore
30818-272	3U	3HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-273	3U	4HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-274	3U	5HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-275	3U	6HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-277	3U	8HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-747	6U	2HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-517	6U	3HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-276	3U	7HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-518	6U	4HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-279	3U	10HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-519	6U	5HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-281	3U	12HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-520	6U	6HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-521	6U	7HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-282	3U	14HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-284	3U	16HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-522	6U	8HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-524	6U	10HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo dimaniglia	Montaggio	Finitura anteriore
30818-289	3U	21HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-331	3U	63HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-526	6U	12HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-296	3U	28HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-528	6U	14HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-530	6U	16HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-535	6U	21HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-310	3U	42HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-271	2U	84HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-542	6U	28HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-556	6U	42HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-352	3U	84HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-434	4U	84HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-577	6U	63HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30818-598	6U	84HP	1	Nessuno	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30810-433	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	9.8mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30818-272	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	14.9mm
30818-273	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	20mm
30818-274	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	25mm
30818-275	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	30.1mm
30818-277	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	40.3mm
30818-747	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	9.8mm
30818-517	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	14.9mm
30818-276	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	35.2mm
30818-518	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	20mm
30818-279	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	50.5mm
30818-519	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	25mm
30818-281	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	60.6mm
30818-520	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	30.1mm
30818-521	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	35.2mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30818-282	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	70.8mm
30818-284	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	80.9mm
30818-522	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	40.3mm
30818-524	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	50.5mm
30818-289	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	106.3mm
30818-331	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	319.7mm
30818-526	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	60.6mm
30818-296	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	141.9mm
30818-528	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	70.8mm
30818-530	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	80.9mm
30818-535	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	106.3mm
30818-310	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	213mm
30818-271	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	426.4mm
30818-542	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	141.9mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30818-556	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	213mm
30818-352	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	426.4mm
30818-434	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	426.4mm
30818-577	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	319.7mm
30818-598	Anodizzato	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8mm	426.4mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
30810-433	RoHS	No
30818-272	RoHS	No
30818-273	RoHS	No
30818-274	RoHS	No
30818-275	RoHS	No
30818-277	RoHS	No
30818-747	RoHS	No
30818-517		No
30818-276	RoHS	No
30818-518	RoHS	No


Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
30818-279	RoHS	No
30818-519	RoHS	No
30818-281	RoHS	No
30818-520	RoHS	No
30818-521	RoHS	No
30818-282	RoHS	No
30818-284		No
30818-522	RoHS	No
30818-524	RoHS	No
30818-289	RoHS	No
30818-331	RoHS	No
30818-526	RoHS	No
30818-296	RoHS	No
30818-528	RoHS	No
30818-530	RoHS	No
30818-535	RoHS	No
30818-310	RoHS	No
30818-271	RoHS	No

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
30818-542	RoHS	No
30818-556	RoHS	No
30818-352	RoHS	No
30818-434	RoHS	No
30818-577	RoHS	No
30818-598	RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE