


# Kit unità a innesto con impugnatura IEL, schermato, nero, 6 U



Unità a innesto, con impugnatura nera inseritore/estrattore IEL, 6 U, gruppo anteriore. Il pannello frontale a U consente la schermatura con una guarnizione in tessuto.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello frontale a U per guarnizione in tessuto

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

Abilitare l'installazione di un microinterruttore

Abilitare l'installazione dei piedini di codifica in conformità con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

## SPECIFICHE

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio                             |
| <b>Fine:</b>             | Anodizzato; Passivato                 |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Pannello anteriore                    |
| <b>Tipo:</b>             | Pannello anteriore con maniglia (piu) |

Table 1/3

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Quantità imballaggio | Tipo di maniglia | Montaggio | Tipo di guarnizione EMC | Finitura anteriore |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------|

|           |      |   |     |                                                               |         |            |
|-----------|------|---|-----|---------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 20848-592 | 4HP  | 1 | IEL | Parte anteriore<br>avvitabile, lo<br>posteriore<br>avvitabile | Tessile | Anodizzato |
| 20848-594 | 6HP  | 1 | IEL | Parte anteriore<br>avvitabile, lo<br>posteriore<br>avvitabile | Tessile | Anodizzato |
| 20848-596 | 8HP  | 1 | IEL | Parte anteriore<br>avvitabile, lo<br>posteriore<br>avvitabile | Tessile | Anodizzato |
| 20848-597 | 10HP | 1 | IEL | Parte anteriore<br>avvitabile, lo<br>posteriore<br>avvitabile | Tessile | Anodizzato |
| 20848-598 | 12HP | 1 | IEL | Parte anteriore<br>avvitabile, lo<br>posteriore<br>avvitabile | Tessile | Anodizzato |

Table 2/3


| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | Conforme a.                                                    | Schermatura EMC | Altezza (H) | Altezza cremagliera |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 20848-592         | Inciso              | No             | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sì              | 261.8mm     | 6U                  |
| 20848-594         | Inciso              | No             | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sì              | 261.8mm     | 6U                  |
| 20848-596         | Inciso              | No             | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sì              | 261.8mm     | 6U                  |
| 20848-597         | Inciso              | No             | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sì              | 261.8mm     | 6U                  |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | Conforme a.                                                    | Schermatura EMC | Altezza (H) | Altezza cremagliera |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 20848-598         | Inciso              | No             | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sì              | 261.8mm     | 6U                  |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Larghezza (W) | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 20848-592         | 20mm          | No                |
| 20848-594         | 30.1mm        | No                |
| 20848-596         | 40.3mm        | No                |
| 20848-597         | 50.5mm        | No                |
| 20848-598         | 60.6mm        | No                |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**