

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra

Le nuove unità di raffreddamento dello sportello posteriore di nVent sono disponibili in una gamma di dimensioni standard per l'uso con 42U, 47U, con larghezze di 600 mm e 800 mm (altre misure disponibili su richiesta). I refrigeratori stessi hanno una profondità di 250 mm, con un peso a secco inferiore a 170 kg. Una delle caratteristiche dei refrigeratori delle portiere posteriori è che sono compatti e non richiedono ulteriore spazio sul pavimento o spazio sul soffitto? Infatti, il loro utilizzo può liberare spazio bianco, poiché le unità CRAH e altre apparecchiature di raffreddamento della stanza possono essere eliminate dal data center.

Ogni unità è dotata di 12 ventole c.c. brushless assiali, più di qualsiasi altra unità della concorrenza. Tuttavia, il gran numero di ventole fa sì che le singole ventole svolgano meno lavoro rispetto a un numero inferiore di ventole di grandi dimensioni, riducendo le sollecitazioni sui dispositivi elettromeccanici e aumentando il loro ciclo di vita. Nel caso in cui si verificano guasti, nVent ha sviluppato un metodo innovativo, senza utensili e sostituibile a caldo per la sostituzione delle ventole, nonché altri componenti critici come PSU e controller principale. Questa funzione consente di massimizzare i tempi di attività e allo stesso tempo di ridurre le didascalie dei servizi e i costi associati.

Il refrigeratore dello sportello posteriore può anche essere montato a posteriori sulla maggior parte dei rack di terze parti.

Ingombro minimo rispetto a qualsiasi refrigeratore per porta posteriore sul mercato con la massima capacità di raffreddamento in kilowatt.



CARATTERISTICHE

Acqua raffreddata del radiatore della portiera posteriore

I componenti sostituibili a caldo semplificano la riparazione e ottimizzano la disponibilità

Progettato per un funzionamento efficiente a temperature dell'acqua più elevate

Combinazione con raffreddamento a liquido diretto al chip

Standard modulare - facile da adattare ai requisiti individuali

Ventole, alimentatori, controller e distributore idraulico sono tutti sostituibili a caldo

Controllo automatico della velocità della ventola e dell'apertura della valvola

interfaccia touch screen ad alta risoluzione

SPECIFICHE

Table 1/3						
Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza cremagliera	Codice colore	Grado di protezione	Larghezza
10630-200	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	42U	RAL 7021	IP20	600mm
10630-201	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	42U	RAL 7021	IP20	800mm
10630-202	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	47U	RAL 7021	IP20	600mm
10630-203	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	47U	RAL 7021	IP20	800mm
10630-233	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	48U	RAL 7021	IP20	750mm
10630-234	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	48U	RAL 7021	IP20	600mm
10630-235	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	48U	RAL 7021	IP20	750mm
10630-236	Scambiatore di calore liquido/aria	RackChiller	42U	RAL 7021	IP20	800mm

Table 2/3						
Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Tensione di alimentazione	Alimentazione liquido di raffreddamento	Colore	Fine
10630-200	280mm	2000mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere
10630-201	280mm	2000mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere
10630-202	280mm	2200mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Tensione di alimentazione	Alimentazione liquido di raffreddamento	Colore	Fine
10630-203	280mm	2200mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere
10630-233	280mm	2050mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere
10630-234	280mm	2300mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere
10630-235	280mm	2300mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere
10630-236	280mm	2300mm	195 – 277V	Inferiore, Superiore	Grigio nero	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
10630-200	Acciaio	1	No
10630-201	Acciaio	1	No
10630-202	Acciaio	1	No
10630-203	Acciaio	1	No
10630-233	Acciaio	1	No
10630-234	Acciaio	1	No
10630-235	Acciaio	1	No
10630-236	Acciaio	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per un funzionamento senza problemi dello scambiatore di calore aria/liquido, è necessario mantenere i requisiti di qualità del liquido di raffreddamento; la scelta degli agenti anticorrosione e antigelo appropriati dipende dall'ambiente in cui viene utilizzata l'unità e dal refrigeratore esterno.

A temperature del liquido di raffreddamento inferiori a 14 °C, aumenta il rischio di condensa. Si consiglia di utilizzare un pacchetto di gestione della condensa.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE