

Compatti Serie T



I condizionatori d'aria compatti per esterni serie T offrono un ingombro ridotto per occupare meno spazio possibile e massimizzare la capacità. Il design discreto li aiuta a integrarsi in ambienti industriali difficili e outdoor. Ogni unità è dotata di componenti resistenti alla corrosione, riscaldatori del compressore e controlli della pressione statica per prestazioni ottimali all'aperto.

STANDARD INDUSTRIALI

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARATTERISTICHE

Ingombro ridotto per occupare meno spazio possibile e massimizzare la capacità

Modelli per alimentazione da 115, 230 e 460 V CA

Temperatura d'esercizio del modello per esterni da -40 F/-40 C a 131 F/55 C

UL Listed per far risparmiare ai clienti tempo e denaro con le approvazioni degli enti (alcuni modelli con UL Recognized)

Carpenteria in lamiera galvanizzata verniciata o in acciaio inox per ambienti industriali difficili e outdoor

Termostato meccanico affidabile sul lato armadio dell'unità

Dispositivi di circolazione dell'aria doppi lato condensatore per una ridondanza delle prestazioni

Il filtro a rete in alluminio, lavabile e riutilizzabile, protegge le serpentine per garantire le massime prestazioni di raffreddamento

Opzioni di montaggio esterno e completamente incassato per molti modelli

Flange di facile montaggio per un'installazione semplice

Tutte le unità vengono testate prima della spedizione

I modelli standard di condizionatori d'aria per esterni includono: Termostato, componenti resistenti alla corrosione, interruttore di malfunzionamento, riscaldatore del compressore, controllo della pressione statica, riscaldatore dell'armadio e refrigerante R134A

Hardware di fissaggio, guarnizioni e manuale d'uso forniti con l'unità

L'articolo T150116G120 è destinato esclusivamente all'uso indoor

SPECIFICHE

Spessore: 1.21mm

Table 1/3

Codice a catalogo	Capacità nominale Btu/h	Capacità nominale Watt	Tensione nominale	Numero di fasi	Materiale	Finitura
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Capacità nominale Btu/h	Capacità nominale Watt	Tensione nominale	Numero di fasi	Materiale	Finitura
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3

Codice a catalogo	Capacità nominale Btu/h	Capacità nominale Watt	Tensione nominale	Numero di fasi	Materiale	Finitura
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato #3

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore	Altezza	Larghezza	Profondità	Temperatura di esercizio	Corrente massima
T150116G100	Grigio chiaro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G120	Grigio chiaro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G150	Grigio chiaro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G151		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G152		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150126G100	Grigio chiaro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G104		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G120	Grigio chiaro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A

Codice a catalogo	Colore	Altezza	Larghezza	Profondità	Temperatura di esercizio	Corrente massima
T150126G150	Grigio chiaro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T200216G100	Grigio chiaro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G150	Grigio chiaro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G155		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G157		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200226G100	Grigio chiaro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G103		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G150	Grigio chiaro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G158		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200246G400	Grigio chiaro	616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T200246G401		616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T290416G150	Grigio chiaro	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290416G159		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290426G150	Grigio chiaro	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T290426G161		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T430616G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430616G150	Grigio chiaro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430626G150	Grigio chiaro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A

Codice a catalogo	Colore	Altezza	Larghezza	Profondità	Temperatura di esercizio	Corrente massima
T430626G159		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430816G150	Grigio chiaro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430816G153		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430826G108		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A
T430826G150	Grigio chiaro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A
T431016G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431016G150	Grigio chiaro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431026G104		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	9.5A
T501226G125		1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T501226G150	Grigio chiaro	1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T531926G109		1346mm	533mm	330mm	-40 to 55°C	20.3A

Table 3/3

Codice a catalogo	Controllo accesso remoto	Codice colore	Spedizione rapida
T150116G100	No	RAL 7035	No
T150116G120	No	RAL 7035	No
T150116G150	No	RAL 7035	No
T150116G151	No		No
T150116G152	No		No
T150126G100	No	RAL 7035	No

Codice a catalogo	Controllo accesso remoto	Codice colore	Spedizione rapida
T150126G104	No		No
T150126G120	No	RAL 7035	No
T150126G150	No	RAL 7035	No
T200216G100	No	RAL 7035	No
T200216G150	No	RAL 7035	No
T200216G155	No		No
T200216G157	No		No
T200226G100	No	RAL 7035	No
T200226G103	No		No
T200226G150	No	RAL 7035	No
T200226G158	No		No
T200246G400	No	RAL 7035	No
T200246G401	No		No
T290416G150	No	RAL 7035	No
T290416G159	No		No
T290426G150	No	RAL 7035	No
T290426G161	No		No
T430616G102	No		No

Codice a catalogo	Controllo accesso remoto	Codice colore	Spedizione rapida
T430616G150	No	RAL 7035	No
T430626G150	No	RAL 7035	No
T430626G159	No		No
T430816G150	No	RAL 7035	No
T430816G153	No		No
T430826G108	No		No
T430826G150	No	RAL 7035	No
T431016G102	No		No
T431016G150	No	RAL 7035	No
T431026G104	No		No
T501226G125	No		No
T501226G150	No	RAL 7035	No
T531926G109	No		No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Fare riferimento alla scheda tecnica per le specifiche complete del prodotto, le curve delle prestazioni e i disegni dettagliati

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE