

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30847-459	2U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30847-461	2U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-067	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-081	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-102	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-123	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-463	4U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-464	4U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-465	4U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-204	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-183	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-460	2U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-462	4U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-148	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-162	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-458	2U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-466	5U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-467	5U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-468	5U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30847-469	5U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-043	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-044	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-045	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-046	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-047	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-049	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-051	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-053	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-055	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-060	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-124	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-125	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-126	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-127	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-128	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-130	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-132	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
30838-134	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-136	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30838-141	6U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-470	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-471	3U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-476	4U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-480	9U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-482	9U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-484	9U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
30847-556	9U	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No

Table 2/2

Codice a catalogo	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30847-459	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	84mm	213mm		No
30847-461	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	84mm	426.4mm	RoHS	No
30838-067	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	141.9mm	RoHS	No
30838-081	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	213mm	RoHS	No
30838-102	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	319.7mm	RoHS	No

Codice a catalogo	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30838-123	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	426.4mm	RoHS	No
30847-463	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	172.9mm	213mm	RoHS	No
30847-464	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	172.9mm	319.7mm	RoHS	No
30847-465	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	172.9mm	426.4mm	RoHS	No
30838-204	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	426.4mm	RoHS	No
30838-183	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	319.7mm	RoHS	No
30847-460	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	84mm	319.7mm		No
30847-462	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	172.9mm	141.9mm		No
30838-148	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	141.9mm	RoHS	No
30838-162	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	213mm	RoHS	No
30847-458	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	84mm	141.9mm		No
30847-466	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	217.4mm	141.9mm		No
30847-467	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	217.4mm	213mm		No
30847-468	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	217.4mm	319.7mm		No


Codice a catalogo	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30847-469	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	217.4mm	426.4mm		No
30838-043	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	20mm	RoHS	No
30838-044	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	25mm	RoHS	No
30838-045	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	30.1mm	RoHS	No
30838-046	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	35.2mm	RoHS	No
30838-047	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	40.3mm	RoHS	No
30838-049	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	50.5mm	RoHS	No
30838-051	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	60.6mm	RoHS	No
30838-053	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	70.8mm	RoHS	No
30838-055	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	80.9mm	RoHS	No
30838-060	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	106.3mm	RoHS	No
30838-124	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	20mm	RoHS	No
30838-125	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	25mm	RoHS	No
30838-126	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	30.1mm	RoHS	No

Codice a catalogo	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)	Certificazioni	Spedizione rapida
30838-127	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	35.2mm	RoHS	No
30838-128	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	40.3mm	RoHS	No
30838-130	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	50.5mm	RoHS	No
30838-132	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	60.6mm	RoHS	No
30838-134	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	70.8mm	RoHS	No
30838-136	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	80.9mm	RoHS	No
30838-141	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	261.8mm	106.3mm	RoHS	No
30847-470	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	9.8mm	RoHS	No
30847-471	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	14.9mm	RoHS	No
30847-476	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	395.1mm	20mm	RoHS	No
30847-480	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	395.1mm	40.3mm	RoHS	No
30847-482	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	395.1mm	50.5mm	RoHS	No
30847-484	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	395.1mm	60.6mm	RoHS	No
30847-556	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	395.1mm	426.4mm	RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE