

Pannello anteriore, schermatura di ripristino



Pannello frontale piatto. Schermabile con guarnizione EMC in acciaio inox.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per guarnizione EMC in acciaio inox

Al, 2,5 mm, anodizzato frontale, conduttivo

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia
Schermatura EMC:	No (adattabile a posteriori)

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore
20846-425	3U	3HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore
30846-865	6U	2HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-426	3U	4HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-427	3U	5HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-428	3U	6HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-429	3U	7HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-443	6U	4HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-430	3U	8HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-442	6U	3HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-431	3U	10HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-444	6U	5HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-432	3U	12HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-445	6U	6HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-433	3U	14HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-446	6U	7HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-424	3U	16HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-447	6U	8HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-448	6U	10HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-434	3U	21HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore
20846-449	6U	12HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-436	3U	28HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-450	6U	14HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-456	6U	16HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-451	6U	21HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-437	3U	42HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
30846-588	2U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-452	6U	28HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-438	3U	63HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
30846-676	3U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-453	6U	42HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
30846-683	4U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
20846-454	6U	63HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
30846-771	6U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
30846-859	9U	84HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato
30846-864	3U	2HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Fine	Altezza (H)	Larghezza (W)
-------------------	---------------------	----------------	-------------	------	-------------	---------------

20846-425	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	14.9mm
30846-865	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	9.8mm
20846-426	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	20mm
20846-427	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	25mm
20846-428	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	30.1mm
20846-429	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	35.2mm
20846-443	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	20mm
20846-430	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	40.3mm
20846-442	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	14.9mm
20846-431	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	50.5mm
20846-444	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	25mm
20846-432	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	60.6mm
20846-445	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	30.1mm
20846-433	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	70.8mm
20846-446	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	35.2mm

20846-424	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	80.9mm
20846-447	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	40.3mm
20846-448	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	50.5mm
20846-434	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	106.3mm
20846-449	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	60.6mm
20846-436	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	141.9mm
20846-450	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	70.8mm
20846-456	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	80.9mm
20846-451	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	106.3mm
20846-437	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	213mm
30846-588	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato, Passivato	84mm	426.4mm
20846-452	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	141.9mm
20846-438	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	319.7mm
30846-676	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato, Passivato	128.4mm	426.4mm
20846-453	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	213mm

30846-683	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	172.9mm	426.4mm
20846-454	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	319.7mm
30846-771	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	261.8mm	426.4mm
30846-859	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	395.1mm	426.4mm
30846-864	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodizzato	128.4mm	9.8mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20846-425	No
30846-865	No
20846-426	No
20846-427	No
20846-428	No
20846-429	No
20846-443	No
20846-430	No
20846-442	No
20846-431	No
20846-444	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20846-432	No
20846-445	No
20846-433	No
20846-446	No
20846-424	No
20846-447	No
20846-448	No
20846-434	No
20846-449	No
20846-436	No
20846-450	No
20846-456	No
20846-451	No
20846-437	No
30846-588	No
20846-452	No
20846-438	No
30846-676	No

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE